

Nr części LuK	Maks. kąt swobodnego obrotu	Maks. liczba zębów mechanizmu	Maks. luz krawędziowy	Płytki kontroli tarcia	Otwory w kołnierzu wału korbowego na śruby do mocowania DKZ	Łożysko pilotujące w DKZ
	(°)	(Ilość)	(mm)	(tak/nie)	(Ilość)	(tak/nie)
415 0001 11	15	5	1,6	x	8	x
415 0003 10	3	1	1,6	✓	8	x
415 0005 10	2	1	1,6	✓	8	x
415 0006 10	2	1	1,6	✓	6	x
415 0009 10	2	1	1,6	x	8	✓
415 0011 10	11	5	1,6	x	8	x
415 0012 10	10	4	1,6	✓	8	x
415 0013 10	11	5	1,6	✓	8	x
415 0014 11	11	5	1,6	✓	8	✓
415 0015 11	15	5	1,6	x	8	x
415 0016 10	19	6	1,6	x	8	x
415 0017 11	15	5	1,6	x	8	x
415 0018 10	5	2	1,6	x	9	✓
415 0018 11	5	2	1,6	x	9	✓
415 0019 10	6	2	1,6	x	9	✓
415 0019 11	6	2	1,6	x	9	✓
415 0020 10	6	2	1,6	x	9	✓
415 0021 10	17	6	1,6	x	8	x
415 0021 11	17	5	1,6	x	8	x
415 0022 10	15	6	1,6	✓	8	x
415 0023 10	14	6	1,6	✓	8	x
415 0023 11	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0024 10	14	5	1,6	x	9	x
415 0025 10	14	4	1,6	x	8	x
415 0028 11	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0029 11	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0030 10	16	6	1,6	x	6	x
415 0031 10	15	5	1,6	✓	6	x
415 0032 10	10	4	1,6	x	9	x
415 0033 10	14	4	1,6	x	8	x
415 0034 10	14	4	1,6	x	8	x
415 0035 10	15	6	1,6	✓	6	x
415 0036 10	11	4	1,6	x	8	x
415 0037 10	11	4	1,6	x	8	x
415 0038 10	15	5	1,6	x	8	x
415 0040 10	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0041 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0042 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0043 10	13	5	1,6	x	8	✓
415 0044 10	9	4	1,6	✓	8	x
415 0045 10	13	5	1,6	x	6	x
415 0047 10	19	6	1,6	x	8	x
415 0048 10	8	3	1,6	x	8	✓
415 0049 10	16	6	1,6	✓	8	x
415 0050 10	15	5	1,6	x	8	x
415 0050 11	14	4	1,6	x	8	x
415 0051 10	13	5	1,6	x	9	✓
415 0052 10	16	6	1,6	✓	8	x
415 0053 10	15	6	1,6	✓	8	x
415 0054 10	15	6	1,6	x	8	✓
415 0055 10	14	5	1,6	x	8	x
415 0056 10	15	6	1,6	x	10	x
415 0057 10	16	6	1,6	✓	8	x
415 0058 10	13	5	1,6	x	8	x
415 0059 10	20	7	2,9	✓	6	x
415 0060 10	15	6	1,6	✓	8	x
415 0061 10	15	6	1,6	✓	6	x
415 0062 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0063 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0064 10	14	4	1,6	x	8	x
415 0065 10	14	4	1,6	x	8	x
415 0066 10	16	6	1,6	✓	8	x
415 0067 10	15	6	1,6	✓	6	x
415 0068 10	16	5	1,6	x	8	x
415 0069 10	14	5	1,6	x	8	x
415 0071 10	16	6	1,6	✓	8	x
415 0072 10	15	6	1,6	x	8	x
415 0073 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0074 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0075 10	16	6	1,6	x	6	x
415 0076 10	15	6	1,6	✓	8	x
415 0077 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0078 10	15	5	1,6	✓	8	x
415 0079 10	16	6	1,6	✓	10	x
415 0080 10	17	7	1,6	x	10	x
415 0080 11	17	7	2,9	x	10	x
415 0081 10	17	7	2,9	x	8	x
415 0082 10	17	5	1,6	x	8	x
415 0083 10	14	5	1,6	x	9	x
415 0084 10	14	5	1,6	x	9	x

## DKZ - Tabela danych



415 0085 10	10	4	1,6	*	9	*
415 0086 10	17	6	1,6	*	9	*
415 0087 11	16	6	1,6	*	10	*
415 0088 10	16	5	1,6	✓	8	*
415 0089 10	15	5	1,6	*	8	*
415 0090 10	15	5	1,6	✓	7	*
415 0091 10	15	4	1,6	✓	6	*
415 0092 10	16	6	1,6	*	6	*
415 0093 10	14	4	1,6	*	8	*
415 0094 10	17	5	1,6	✓	8	✓
415 0095 10	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0096 10	17	6	1,6	✓	10	*
415 0097 10	15	6	1,6	✓	8	✓
415 0098 10	16	6	1,6	✓	8	*
415 0099 10	14	5	1,6	*	8	*
415 0100 10	10	3	1,6	✓	8	*
415 0102 10	6	2	1,6	*	8	✓
415 0103 10	16	6	1,6	✓	8	*
415 0104 10	19	6	1,6	*	8	*
415 0105 10	17	5	1,6	*	8	*
415 0106 10	10	4	1,6	✓	8	*
415 0107 10	10	4	1,6	✓	8	*
415 0108 10	16	6	1,6	✓	8	*
415 0109 10	15	5	1,6	*	8	*
415 0110 10	14	5	1,6	*	9	*
415 0111 10	12	5	1,6	✓	6	*
415 0112 10	16	6	1,6	✓	6	*
415 0113 10	12	5	1,6	✓	6	*
415 0114 10	16	5	1,6	✓	6	*
415 0115 10	16	6	1,6	*	10	*
415 0116 10	18	5	1,6	✓	7	✓
415 0117 10	15	6	1,6	✓	8	*
415 0118 10	17	7	1,6	✓	8	✓
415 0119 10	12	5	1,6	✓	8	✓
415 0120 10	14	5	1,6	*	8	✓
415 0121 10	18	6	1,6	*	8	*
415 0122 10	19	6	1,6	*	8	*
415 0123 10	11	4	1,6	✓	8	*
415 0126 10	16	6	1,6	*	8	✓
415 0127 10	15	6	1,6	*	10	*
415 0129 10				*	8	*
415 0130 10	11	4	1,6	✓	8	*
415 0131 10	16	6	1,6	*	8	✓
415 0132 10	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0134 10	16	6	1,6	*	10	*
415 0134 11	16	6	2,9	*	10	*
415 0135 10	16	6	1,6	✓	8	*
415 0136 10	18	7	1,6	✓	8	✓
415 0137 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0138 10	19	7	1,6	✓	8	*
415 0139 10	15	6	1,6	*	6	*
415 0140 10	20	8	1,6	✓	8	*
415 0141 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0142 10	15	6	1,6	✓	7	*
415 0143 10	14	4	1,6	✓	7	✓
415 0144 10	15	5	1,6	*	10	*
415 0145 10	16	5	1,6	✓	8	*
415 0146 10	*	5	1,6	✓	7	*
415 0147 10	15	6	1,6	*	6	*
415 0148 10	17	7	1,6	✓	8	✓
415 0149 10	15	6	1,6	*	8	✓
415 0150 10	16	5	1,6	✓	6	*
415 0151 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0152 10	18	6	1,6	✓	8	✓
415 0153 10	15	5	1,6	✓	6	*
415 0154 10	17	5	2,9	*	7	*
415 0155 10	14	5	1,6	✓	8	*
415 0156 10	17	6	2,9	*	6	*
415 0157 10	17	6	1,6	✓	9	*
415 0158 10	19	6	1,6	*	8	*
415 0159 10	12	4	2,9	*	8	*
415 0160 10	13	5	1,6	*	8	*
415 0161 10	15	5	2,9	✓	8	*
415 0162 10	14	5	1,6	*	8	*
415 0163 10	17	6	2,9	✓	10	*
415 0164 10	14	5	1,6	✓	8	*
415 0165 10	27	10	1,6	✓	6	*
415 0168 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0169 10	16	6	2,9	✓	6	*
415 0170 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0171 10	17	6	1,6	*	6	*
415 0172 10	17	7	1,6	*	6	*
415 0173 10	15	6	1,6	✓	6	*
415 0174 10	18	6	1,6	*	6	*
415 0175 10	13	4	1,6	*	8	*

## DKZ - Tabela danych



415 0176 10	16	6	1,6	*	8	*
415 0177 10	18	7	1,6	✓	6	✓
415 0178 10	16	6	2,9	*	10	*
415 0179 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0180 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0181 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0182 10	15	6	2,9	✓	6	*
415 0183 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0184 10	13	5	1,6	✓	8	✓
415 0185 10	16	6	2,9	✓	8	*
415 0186 10	15	6	1,6	*	8	*
415 0187 10	18	7	1,6	✓	8	✓
415 0188 10	16	6	1,6	✓	10	*
415 0189 10	11	4	2,9	*	8	✓
415 0190 10	11	4	2,9	*	8	*
415 0191 10	15	6	2,9	✓	8	*
415 0193 10	15	6	1,6	✓	7	*
415 0194 10	14	4	1,6	*	8	*
415 0195 10	16	6	1,6	*	6	*
415 0196 10	15	6	1,6	✓	8	✓
415 0197 10	13	5	1,6	*	9	✓
415 0198 10	18	6	2,9	*	8	*
415 0199 10	16	6	1,6	*	6	*
415 0200 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0201 10	15	5	1,6	*	8	*
415 0202 10	*	7	1,6	*	7	*
415 0203 10	15	6	2,9	✓	6	*
415 0204 10	*	6	2,9	✓	7	*
415 0205 10	17	5	2,9	✓	8	*
415 0206 10	13	4	2,9	*	6	*
415 0207 10	18	7	1,6	✓	10	*
415 0208 10	30	9	1,6	*	8	✓
415 0210 10	14	6	1,6	✓	8	✓
415 0211 10	21	8	1,6	✓	8	✓
415 0212 10	14	5	1,6	*	6	*
415 0213 10	10	3	1,6	✓	8	*
415 0215 10	14	4	1,6	✓	8	*
415 0215 10	18	5	1,6	✓	8	*
415 0216 10	16	5	1,6	✓	8	*
415 0217 10	15	5	2,9	✓	8	*
415 0219 10	17	7	2,9	*	10	*
415 0220 10	12	5	2,9	✓	10	*
415 0221 10	23	7	1,6	✓	8	*
415 0222 10	24	7	1,6	✓	7	*
415 0223 10	17	7	1,6	✓	8	✓
415 0224 10	17	7	1,6	✓	7	*
415 0225 10	23	9	2,9	✓	8	*
415 0227 10	14	5	1,6	*		
415 0230 10	13	5	1,6	*	8	✓
415 0231 10	16	6	1,6	✓	6	*
415 0232 10	17	6	2,9	*	8	*
415 0233 10	19	8	2,9	✓	8	✓
415 0234 10	18	7	2,9	*	8	*
415 0235 10	17	6	2,9	*	6	*
415 0237 10	20	6	1,6	*	8	*
415 0238 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0239 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0240 10	18	7	2,9	*	4	*
415 0241 10	20	6	2,9	*	6	*
415 0242 10	10	4	1,6	*	8	✓
415 0243 10	19	8	1,6	✓	8	✓
415 0244 10	16	5	2,9	✓	6	*
415 0245 10	19	8	1,6	✓	8	✓
415 0246 10	16	6	1,6	*	10	*
415 0247 10	16	6	1,6	✓	8	✓
415 0248 10	14	5	2,9	✓		
415 0249 10	19	7	1,6	✓	8	*
415 0250 10	18	7	2,9	✓	6	*
415 0251 10	14	5	2,9	✓	8	*
415 0254 10	9	3	2,9	*	6	✓
415 0256 10	18	7	2,9	*	8	*
415 0257 10	15	5	2,9	*	8	*
415 0258 10	14	5	2,9	✓	6	*
415 0261 10	18	7	1,6	✓	7	*
415 0264 10	18	7	2,9	*	6	*
415 0265 10	22	8	2,9	*	8	*
415 0266 10	20	7	1,6	✓	6	*
415 0267 10	16	6	1,6	*	8	*
415 0268 10	11	3	1,6	✓	7	✓
415 0269 10	20	7	2,9	✓	6	*
415 0270 10	15	6	1,6	✓	7	*
415 0271 10	15	6	2,9	✓	8	*
415 0272 10	19	6	1,6	✓	8	✓
415 0273 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0274 10	21	5	1,6	*	6	*

## DKZ - Tabela danych



415 0275 10	18	6	2,9	✓	7	*
415 0276 10	10	4	2,9	*	8	*
415 0277 10	13	5	2,9	*	8	*
415 0277 10	9	4	2,9	✓	8	*
415 0278 10	15	5	2,9	*	8	*
415 0279 10	22	6	1,6	✓	8	*
415 0280 10	16	5	2,9	*	7	*
415 0281 10	19	5	1,6	✓	8	*
415 0282 10	23	7	2,9	*	8	*
415 0283 10	19	7	2,9	*	6	*
415 0284 10	23	6	1,6	✓	8	*
415 0285 10	20	7	2,9	✓	8	*
415 0286 10	17	7	1,6	*	8	✓
415 0287 10	22	9	1,6	*	8	✓
415 0289 10	9	3	2,9	*	8	✓
415 0290 10	21	7	2,9	✓	8	*
415 0292 10	17	7	2,9	*	8	✓
415 0293 10	19	8	2,9	*	8	✓
415 0294 10	10	4	1,6	✓	8	*
415 0296 10	10	4	1,6	✓	8	*
415 0297 10	15	5	2,9	*	7	*
415 0298 10	13	5	2,9	*	8	*
415 0299 10	18	7	2,9	*	6	*
415 0300 10	19	7	2,9	✓	8	✓
415 0301 10	15	6	1,6	✓	8	✓
415 0302 10	15	6	1,6	*	8	✓
415 0303 10	10	4	1,6	✓	8	✓
415 0304 10	20	8	1,6	*	8	✓
415 0305 10	19	6	2,9	*	8	*
415 0306 10	16	6	1,6	*		
415 0307 10	23	9	2,9	✓	8	*
415 0308 10	17	7	2,9	*	8	✓
415 0309 10	10	4	1,6	*	8	✓
415 0310 10	22	9	1,6	*	8	✓
415 0311 10	16	6	2,9	*	10	*
415 0312 10	14	6	2,9	*	10	*
415 0313 10	14	6	2,9	*	10	*
415 0314 10	18	6	2,9	*	8	*
415 0315 10	15	6	2,9	✓	10	*
415 0316 10	17	6	2,9	*	8	*
415 0317 10	17	5	2,9	*	7	*
415 0318 10	20	6	2,9	*	8	*
415 0319 10	18	7	2,9	*	8	*
415 0320 10	20	7	2,9	✓	8	*
415 0321 10	15	6	2,9	✓	8	*
415 0322 10	20	6	2,9	*	6	*
415 0323 10	19	7	2,9	✓	8	*
415 0324 10	13	5	1,6	*	8	✓
415 0325 10	17	6	2,9	*	8	✓
415 0326 10	17	5	2,9	*	7	*
415 0328 10	23	7	2,9	✓	6	*
415 0329 10	19	6	2,9	✓	8	*
415 0330 10	17	6	2,9	✓	6	*
415 0331 10	18	7	2,9	*	6	*
415 0332 10	14	5	2,9	*	8	*
415 0333 10	16	6	2,9	*	10	*
415 0334 10	16	6	2,9	*	8	*
415 0335 10	20	7	2,9	*	8	✓
415 0336 10	18	7	2,9	*	8	✓
415 0337 10	20	7	2,9	*	8	✓
415 0338 10	14	4	2,9	*	8	✓
415 0339 10	15	5	2,9	*	10	✓
415 0340 10	15	6	2,9	*	10	✓
415 0341 10	17	6	2,9	*	6	*
415 0342 10	15	6	2,9	*	6	*
415 0343 10	**	**	**	*	6	*
415 0344 10	**	**	**	*	6	✓
415 0345 10	**	**	**	*	6	*
415 0346 10	**	**	**	✓	6	✓
415 0347 10	16	5	2,9	*	6	*
415 0348 10	14	5	1,6	*	10	✓
415 0349 10	15	5	1,6	✓	10	✓
415 0350 10	15	6	1,6	*	6	*
415 0351 10	14	5	1,6	*	10	✓
415 0352 10	14	5	1,6	*	10	✓
415 0353 10	15	6	2,9	*	10	✓
415 0354 10	14	5	1,6	*	8	*
415 0355 10	16	6	2,9	✓	6	*
415 0357 10	16	5	1,6	*	8	*
415 0358 10	14	5	1,6	*	10	✓
415 0359 10	11	4	2,9	*	8	✓
415 0360 10	20	8	1,6	*	10	*
415 0361 10	13	4	1,6	✓	10	✓
415 0362 10	11	4	2,9	*	8	✓
415 0363 10	19	6	1,6	✓	8	*

## DKZ - Tabela danych



415 0364 10	20	8	1,6	✓	8	*
415 0365 10	18	6	2,9	*	6	*
415 0366 10	19	7	2,9	*	8	*
415 0367 10	10	4	2,9	✓	8	*
415 0368 10	10	3	2,9	*	6	✓
415 0369 10	8	3	1,6	*	8	✓
415 0370 10	17	5	2,9	*	9	*
415 0371 10	14	5	2,9	*	8	✓
415 0372 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0373 10	24	8	1,6	✓		
415 0374 10	13	4	2,9	*	8	✓
415 0375 10	23	7	1,6	✓	8	*
415 0376 10	11	4	2,9	✓	6	*
415 0377 10	17	5	1,6	*	8	*
415 0378 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0379 10	9	3	1,6	✓	8	*
415 0380 10	12	4	1,6	*	6	✓
415 0383 10	20	8	1,6	✓	7	*
415 0385 10	13	5	1,6	*	9	✓
415 0386 10	18	6	2,9	*	8	*
415 0387 10	15	5	1,6	*	9	✓
415 0388 10	18	6	1,6	✓	8	*
415 0389 10	10	4	2,9	*	6	✓
415 0390 10	19	7	2,9	✓	8	*
415 0391 10	9	3	1,6	✓	8	*
415 0392 10	13	5	1,6	*	9	*
415 0393 10	20	6	2,9	*	6	*
415 0394 10	20	6	2,9	*	6	*
415 0395 10	16	5	1,6	*	6	*
415 0396 10	19	7	2,9	✓	6	*
415 0397 10	13	4	2,9	✓	6	*
415 0399 10	18	7	1,6	✓	7	*
415 0400 10	18	7	2,9	✓	7	*
415 0401 10	23	7	2,9	*	8	✓
415 0402 10	16	6	1,6	*	8	*
415 0403 10	15	6	1,6	*	6	*
415 0404 10	15	5	1,6	*	8	✓
415 0405 10	21	8	1,6	*	6	*
415 0406 10	13	4	2,9	*	6	✓
415 0407 10	19	6	2,9	✓	6	*
415 0408 10	20	7	1,6	*	8	*
415 0409 10	17	6	2,9	✓	6	*
415 0410 10	18	6	2,9	✓	8	✓
415 0412 10	11	4	2,9	*	8	*
415 0413 10	18	7	1,6	✓	7	*
415 0414 10	16	6	2,9	✓	8	✓
415 0415 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0416 10	14	4	1,6	*	6	✓
415 0417 10	17	6	2,9	✓	6	*
415 0418 10	19	7	2,9	✓	8	*
415 0419 10	20	8	1,6	✓	7	*
415 0420 10	20	8	1,9	✓	7	*
415 0422 10	17	5	2,9	✓	6	*
415 0423 10	17	5	2,9	✓	6	*
415 0427 10	20	6	2,9	✓	8	*
415 0429 10	20	8	1,6	✓	7	*
415 0430 10	8	2	2,9	✓	6	*
415 0431 10	18	7	2,9	✓	6	*
415 0433 10	18	7	1,6	*	8	✓
415 0435 10	10	4	2,9	✓	6	*
415 0437 10	19	7	2,9	✓	6	*
415 0438 10	17	5	2,9	✓	8	*
415 0439 10	17	6	1,6	✓	6	*
415 0441 10	19	7	2,9	✓	6	*
415 0442 10	15	5	2,9	*	8	*
415 0445 10	19	6	2,9	*	6	*
415 0450 10	16	5	1,6	*	8	*
415 0452 10	19	7	1,6	✓	7	*
415 0453 10	14	5	1,6	*	9	*
415 0454 10	25	10	1,6	*	8	✓
415 0455 10	20	8	1,6	*	8	✓
415 0456 10	19	6	2,9	✓	8	*
415 0457 10	14	5	1,6	*	6	*
415 0458 10	13	6	2,9	*	10	✓
415 0459 10	8	2	2,9	✓	6	*
415 0461 10	15	5	2,9	✓	6	*
415 0462 10	18	7	1,6	✓	7	*
415 0463 10	18	7	1,6	✓	7	*
415 0464 10	19	6	2,9	*	8	*
415 0465 10	15	6	1,6	*	6	*
415 0466 10	19	6	2,9	✓	6	*
415 0467 10	11	4	1,6	*	6	*
415 0468 10	20	7	2,9	✓	8	✓
415 0469 10	20	6	2,9	✓	6	*
415 0470 10	18	6	2,9	✓	6	*

415 0472 10	16	6	2,9	*	8	*
415 0473 10	20	6	2,9	✓	6	*
415 0474 10	15	5	2,9	✓	8	✓
415 0476 10	20	5	1,6	*	6	*
415 0477 10	20	7	1,6	*	8	✓
415 0482 10	**	**	**	*	6	✓
415 0483 10	16	5	2,9	✓	8	*
415 0484 10	17	6	2,9	✓	8	*
415 0485 10	19	7	2,9	✓	8	*
415 0487 10	22	7	1,6	*	8	*
415 0488 10	20	7	2,9	✓	7	✓
415 0489 10	18	7	2,9	✓	7	*
415 0491 09	**	**	**	*	6	*
415 0492 10	20	8	2,9	✓	6	*
415 0493 10	19	7	2,9	✓	6	*
415 0494 09	**	**	**	*	6	*
415 0497 09	**	**	**	*	6	*
415 0500 09	**	**	**	*	6	*
415 0503 09	**	**	**	*	6	*
415 0506 09	**	**	**	*	6	*
415 0509 09	**	**	**	*	6	*
415 0512 09	**	**	**	*	6	*
415 0515 09	**	**	**	*	6	*
415 0516 10	18	6	2,9	*	6	*
415 0520 10	13	4	1,6	*	8	✓
415 0522 10	19	7	1,6	*	8	✓
415 0524 10	11	4	2,9	*	8	✓
415 0525 10	8	3	2,9	*	6	✓
415 0526 10	18	7	2,9	*	6	*
415 0528 10	12	4	2,9	*	6	*
415 0529 10	20	7	2,9	✓	8	*
415 0530 10	12	5	2,9	*	6	*
415 0531 09	**	**	**	*	6	*
415 0532 10	12	4	2,9	*	6	*
415 0535 10	9	3	2,9	*	6	✓
415 0538 10	19	7	2,9	✓	6	*
415 0540 10	18	7	2,9	*	6	*
415 0542 09	**	**	**	*	8	*
415 0543 10	11	3	2,9	*	8	*
415 0544 10	20	8	1,6	✓	8	*
415 0545 09	**	**	**	*	6	*
415 0548 09	**	**	**	*	6	*
415 0549 10	18	6	1,6	✓	6	*
415 0551 10	8	3	1,6	*	6	*
415 0552 10	15	5	1,6	*	8	✓
415 0554 10	16	5	1,6	*	8	✓
417 0001 10	11	3	1,6	✓		
417 0003 10	11	4	1,6	*		
417 0007 11	11	4	1,6	✓		
417 0008 11	11	4	1,6	✓		
417 0009 10	15	6	1,6	*		
417 0010 10	11	4	1,6	✓		
417 0012 10	11	4	1,6	✓		
417 0014 10	11	4	1,6	*		
417 0015 11	14	5	1,6	*		
417 0016 10	11	4	1,6	*		
417 0019 10	11	4	1,6	✓		
417 0019 11	12	5	2,9	✓		
417 0020 10	11	4	1,6	*		
417 0021 10	18	7	2,9	✓		
417 0027 10	11	4	1,6	✓		
417 0047 10	22	8	2,9	✓		
417 0054 10	18	7	1,6	✓		

\* Korekta narzędzia - według liczby zębów na wieńcu rozrusznika

\*\* Brak danych technicznych do sprawdzenia

Dla części zamiennej o numerze producenta OE, można znaleźć odpowiednik o numerze referencyjnym Schaeffler Automotive Aftermarket, postępując się katalogiem on-line na stronie [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) lub przy pomocy katalogu TecDec na [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Jeśli poszukiwany numer części nie znajduje się w tabeli, należy sprawdzić informacje na stronach [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) lub [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje proszę kontaktować się z Schaeffler Polska Sp. z o.o. tel. +48 22 8 78 31 65  
e-mail: [serwis.pl@schaeffler.com](mailto:serwis.pl@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)