




Rolamentos

Rótulas e casquilhos antifricção
Tecnologia linear

Rolamentos tensores e chumaceiras



X-life
proven to be better

Schaeffler Iberia, S.L.U.



C/ Fomento, 2
Polígono Ind. Pont Reixat
08960 Sant Just Desvern – Barcelona
Teléfono +34 93 480 34 10
Fax +34 93 372 92 50
E-mail marketing.pt@schaeffler.com
Internet www.schaeffler.pt

Todos os dados foram elaborados e verificados cuidadosamente. Todavia, não nos responsabilizamos por eventuais erros ou omissões. Reservamo-nos o direito de introduzir modificações técnicas.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Edição: Dezembro de 2015

Qualquer reprodução, mesmo parcial, somente poderá ser efetuada com o nosso consentimento.

Maior vida útil, fiável



Características do produto

- *Qualidade melhorada da superfície das pistas dos anéis interior e exterior*
- Revestimento Corrotect N
- Anel tensor excêntrico otimizado (material e construção)
- Quantidade e distribuição de lubrificante otimizadas
- Execução FA101 melhorada
- Reforços adicionais na parte inferior da chumaceira ASE

Vantagens técnicas

- *Maior capacidade de carga dinâmica C_r*
- *Vida útil 15% mais longa*
- Funcionamento com menor ruído
- Maior proteção contra a corrosão
- Gama de temperaturas alargada para a execução FA101
- Baixa fricção


Vantagens para o cliente

- *Maior vida útil*
- *Maior fiabilidade*
- *Possibilidade de redução do tamanho, maior densidade de potência*
- Aplicações silenciosas
- Intervalos de manutenção mais longos
- Montagem fácil e rápida
- Baixo consumo de energia
- Menores custos totais (TCO)

- Execução FA101 adequada para temperaturas de -40 °C a 180 °C

Aplicações

- Aplicações agrícolas
- Ventiladores industriais
- Tecnologia de transporte de materiais
- Processamento de alimentos e máquinas de embalagem
- Máquinas têxteis
- Exploração mineira
- Moinhos de óleo de palma



Tipos disponíveis

Para diâmetros interiores de ≤ 60 mm