




Entraînement de la distribution

Décembre 2017









Nouveautés VL



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Symboles & Abréviations

	Kit de distribution
	Pompe à eau + kit de courroie de distribution
	Poulie-tendeur, courroie crantée
	Poulie renvoi/transmission, courroie de distribution
	Année à partir de
	Code moteur
INJP	Pompe d'injection


AUDI

A3 (8P1, 8PA)							
2.0 FSI	05.03-06.08	AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ; (110kW)			BVY, BVZ, BLY, BLX, BLR	530 0445 32	15

CHRYSLER
PT CRUISER (PT_)

2.4	06.00-12.10	EDZ; (110kW)			01.03→	530 0641 30	15
2.4; 2.4 GT; GT 2.4	08.03-12.10	EDV; EDZ; (105-164kW)				530 0641 30	15

SEBRING (JR, JR)

2.4	04.01-06.07	EDZ; (105-112kW)			01.03→	530 0641 30	15
-----	-------------	------------------	--	--	--------	-------------	----

VOYAGER IV (RG, RS)

2.4	02.00-12.08	EDZ; (108kW)			01.03→	530 0641 30	15
-----	-------------	--------------	--	--	--------	-------------	----

CITROËN
BERLINGO (B9, B9, B9)

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 100 4x4; 1.6 BlueHDi 120	12.14-	BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15
1.6 HDi / BlueHDi 75; 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75	04.08-	9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE); (55kW)			DV6FE	530 0698 30	15
					DV6FE	530 0698 10	15

C3 II

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 75	07.14-	BHW (DV6FE); BHY (DV6FD); (55-73kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

C3 III (SX)

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 75	07.16-	BHW (DV6FE); BHY (DV6FD); (55-73kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

C3 Picasso

1.6 BlueHDi 100	01.15-	BHY (DV6FD); (73kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

C4 II (B7)

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 120	07.14-	BHX (DV6FC); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

C4 CACTUS

1.6 BlueHDi 100	09.14-	BHY (DV6FD); (73kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

C4 Picasso II

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120	07.14-	BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15
1.6 HDi / BlueHDi 115	02.13-	9HC (DV6C); BHX (DV6FC); (85kW)			DV6FC	530 0698 30	15
					DV6FC	530 0698 10	15
2.0 BlueHDi 150	09.13-	AHX (DW10FD); (110kW)				530 0691 30	15

C5 (RD_, TD_)

2.0 HDi 180	03.15-	AHW (DW10FC); (133kW)				530 0691 30	15
2.7 HDi	02.08-	DT17ED4; (150kW)				530 0469 30	15

C6 (TD_)

2.7 HDi	09.05-	DT17ED4; UHZ (DT17BTED4); (150kW)				530 0469 30	15
---------	--------	-----------------------------------	--	--	--	-------------	----

C-ELYSEE

1.6 BlueHDi 100	11.14-	BHY (DV6FD); (73kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

DS3

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 BlueHDi 75; 1.6 HDi 115	10.13-07.15	BHW (DV6FE); BHX (DV6FC); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (55-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15

DS4

1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 120	07.14-07.15	BHX (DV6FC); BHZ (DV6FC); (85-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15
2.0 BlueHDi 150; 2.0 BlueHDi 180	07.14-07.15	AHW (DW10FC); AHX (DW10FD); (110-133kW)				530 0691 30	15

DS5

1.6 BlueHDi 120; 1.6 HDi	11.13-07.15	BHX (DV6FC); BHZ (DV6FC); (85-88kW)				530 0698 30	15
						530 0698 10	15
2.0 BlueHDi 150; 2.0 BlueHDi 180; 2.0 HDi 150 Hybrid	11.11-07.15	AHW (DW10FC); AHX (DW10FD); (110-133kW)				530 0691 30	15

JUMPER Autobus/Autocar

2.0 BlueHDi 130; 2.0 BlueHDi 160	07.15-	AHN (DW10FUD); AHP (DW10FUC); (96-120kW)				530 0691 30	15
----------------------------------	--------	--	--	--	--	-------------	----

						
---	---	---	---	---	---	---



CITROËN**JUMPY / JUMPY Camionnette**

1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 95	04.16-	BHS (DV6FDU); BHV (DV6FDU); BHX (DV6FCU); (70-85kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

JUMPY Camion plate-forme/Châssis

1.6 BlueHDi 95	09.16-	BHS (DV6FDU); BHV (DV6FDU); (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

SPACETOURER

1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 95	04.16-	BHV (DV6FDU); BHX (DV6FCU); (70-85kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

DODGE**CARAVAN (RG_)**

2.4	02.00-12.07	EDZ; (111kW)		01.03→	530 0641 30	15
-----	-------------	--------------	---	--------	-------------	----

DS**DS5**

1.6 BlueHDi 120	07.15-	BHZ (DV6FC); (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15




DS 3 / DS 3 Décapotable / DS 4 / DS 4 CROSSBACK

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 BlueHDi 75	04.15-	BHW (DV6FE); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (55-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

FORD**B-MAX (JK)**

1.5 TDCi	04.15-	XVJA; XVJC; (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic	03.15-	AEDA; XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE; XXDA; (70-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
2.0 TDCi	03.15-	T7DB; T8DE; (110-125kW)			530 0691 30	15

ECOSPORT

1.5 TDCi	05.15-	XVJD; (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15




FIESTA VI

1.5 TDCi	05.15-	XVJB; XVJC; (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

FIESTA VI Van

1.5 TDCi	05.15-	XVJB; XVJC; (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15




FOCUS III / FOCUS III Van / FOCUS III

1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic	09.14-	XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XXDA; XXDB; XXDC; (70-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
2.0 TDCi; 2.0 TDCi ST	11.14-	T7DB; T8DA; (110-136kW)			530 0691 30	15


GALAXY

2.0 TDCi; 2.0 TDCi Bi-Turbo	01.15-	T7CI; T7CJ; T7CK; T7CL; T8CG; T8CH; T8CI; T8CJ; T9CB; T9CC; UFCA; UFCB; (88-154kW)			530 0691 30	15
-----------------------------	--------	--	---	--	-------------	----




GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.5 TDCi	03.15-	XWDA; XWDB; XXDA; XXDC; (70-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
2.0 TDCi	03.15-	T7DB; T8DE; (110-125kW)			530 0691 30	15

KUGA II (DM2)

2.0 TDCi; 2.0 TDCi 4x4	09.14-	T7MA; T7MB; T8MA; T8MB; (110-132kW)			530 0691 30	15
------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-------------	----

MONDEO V

1.5 TDCi	03.15-	UGCC; XUCA; (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
2.0 TDCi; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 TDCi Bi-Turbo	09.14-	T7CE; T8CC; T9CA; (110-154kW)			530 0691 30	15

S-MAX

2.0 TDCi; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 TDCi Bi-Turbo	01.15-	T7CI; T7CJ; T7CK; T7CL; T8CG; T8CH; T8CI; T8CJ; T9CB; T9CC; UFCA; UFCB; (88-154kW)			530 0691 30	15
---	--------	--	---	--	-------------	----

TRANSIT / TOURNEO CONNECT

1.5 TDCi	05.15-	XWGA; XWGB; (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15


FORD
TOURNEO COURIER Kombi

1.5 TDCi	05.15-	XVCA; XVCB; XVCC; (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

JEEP
CHEROKEE (KJ)

2.4 4x4; 2.4 Laredo	09.01-01.08	ED1; (108kW)		01.03→	530 0641 30	15
---------------------	-------------	--------------	--	--------	-------------	----

WRANGLER II (TJ)

2.4	11.02-04.07	ED1; (105kW)			530 0641 30	15
-----	-------------	--------------	--	--	-------------	----

LAND ROVER
DISCOVERY III (L319)

2.7 TD 4x4	07.04-09.09	276DT; (140kW)		INJP	530 0693 10	15
------------	-------------	----------------	--	------	-------------	----

DISCOVERY IV (L319)

2.7 TD 4x4	09.09-	276DT; (140kW)		INJP	530 0693 10	15
------------	--------	----------------	--	------	-------------	----

RANGE ROVER SPORT (L320)

2.7 D 4x4	02.05-03.13	276DT; (140kW)		INJP	530 0693 10	15
-----------	-------------	----------------	--	------	-------------	----

OPEL
CROSSLAND X (P17)

1.6 Turbo D	03.17-	B 16 DT (DV6FD); B 16 DTH (DV6FC); (73-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

GRANDLAND X (A18)

1.6 Turbo D	06.17-	B 16 DTH (DV6FC); (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

PEUGEOT
208

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 HDi	11.13-	BHX (DV6FC); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
1.6 HDi / BlueHDi 75	01.13-	9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE); (55kW)		DV6FE	530 0698 30	15
				DV6FE	530 0698 10	15

208 Camionnette

1.6 BlueHDi 75	04.15-	BHW (DV6FE); (55kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

301

1.6 BlueHDi 100	04.14-	(73kW)			530 0698 30	15
				DV6FE	530 0698 10	15

308 II

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 HDi 100	11.13-	BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
1.6 HDi / BlueHDi 115	09.13-	9HC (DV6C); BHZ (DV6FC); (85kW)		DV6FC	530 0698 30	15
				DV6FC	530 0698 10	15
2.0 BlueHDi 150; 2.0 BlueHDi 180; 2.0 GT BlueHDi 180; 2.0 GT HDi 180	11.13-	AHW (DW10FC); AHX (DW10FD); (110-133kW)			530 0691 30	15

407 (6E_, 6C_, 6D_)

2.7 HDi	10.05-	UHZ (DT17); (150kW)			530 0469 30	15
---------	--------	---------------------	--	--	-------------	----

508

1.6; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 HDi	02.12-	BHX (DV6FC); BHZ (DV6FC); (85-121kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
2.0 BlueHDi 150; 2.0 BlueHDi 180; 2.0 HDi 180 RXH	04.14-	AHW (DW10FC); AHX (DW10FD); (110-133kW)			530 0691 30	15

607 (9D, 9U)

2.7 HDi 24V	12.04-07.11	DT17TED4; (150kW)			530 0469 30	15
-------------	-------------	-------------------	--	--	-------------	----

2008

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 BlueHDi 75; 1.6 HDi	07.14-	BHW (DV6FE); BHX (DV6FC); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (55-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

3008

1.6 BlueHDi 120	05.14-	BHZ (DV6FC); (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

3008 SUV

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 120	05.16-	BHX (DV6FC); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (73-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

5008

1.6 BlueHDi 120	05.14-	BHZ (DV6FC); (88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

RENAULT



PEUGEOT

5008 II

1.6 BlueHDi 115	12.16-	BHX (DV6FC); (85kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

EXPERT Camionnette

1.6 BlueHDi 115; 1.6 BlueHDi 95	04.16-	BHV (DV6FDU); BHX (DV6FC); (70-85kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

EXPERT Camion plate-forme/Châssis

1.6 BlueHDi 95	09.16-	BHV (DV6FDU); (70kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

PARTNER

1.6 BlueHDi 100; 1.6 BlueHDi 120; 1.6 HDi / BlueHDi 75	12.14-	9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE); BHY (DV6FD); BHZ (DV6FC); (55-88kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15
1.6 HDi / BlueHDi 75	01.14-	9HK (DV6ETEDM); 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE); (55kW)			530 0698 30	15
					530 0698 10	15

RENAULT

MEGANE I (LA0/1_, JA0/1_, BA0/1_)

1.4; 1.4 e	01.96-08.03	E7J 626; E7J 764; (55kW)			530 0018 32	15
1.4 Eco; 1.4 i	01.96-09.99	E7J 624; E7J 764; (52-55kW)			530 0018 32	15

SEAT

ALTEA (5P1, 5P5, 5P8)

2.0 FSI	05.04-03.09	BLR; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	-----------------------------	--	--	-------------	----

LEON (1P1)

2.0 FSI	07.05-05.10	BLR; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	-----------------------------	--	--	-------------	----

TOLEDO III (5P2)

2.0 FSI	10.04-05.09	BLR; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	-----------------------------	--	--	-------------	----

SKODA

OCTAVIA (1Z3, 1Z5)

2.0 FSI; 2.0 FSI 4x4	11.04-10.08	BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
----------------------	-------------	---------------------------------------	--	--	-------------	----

VW

EOS (1F7, 1F8)

2.0 FSI	03.06-05.08	BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	-------------------	--	--	-------------	----

GOLF V (1K1)

2.0 FSI	01.04-11.08	AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
2.0 FSI 4motion	08.04-11.08	BLX; BVX; (110kW)			530 0445 32	15

GOLF PLUS (5M1, 521)

2.0 FSI	05.05-06.08	BLR; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	-----------------------------	--	--	-------------	----

JETTA III (1K2)

2.0 FSI	08.05-10.10	BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	----------------------------------	--	--	-------------	----

PASSAT B6 (3C2, 3C5)

2.0 FSI; 2.0 FSI 4motion	03.05-11.10	BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
--------------------------	-------------	---------------------------------------	--	--	-------------	----

TOURAN (1T1, 1T2)







2.0 FSI	10.03-01.07	AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ; (110kW)			530 0445 32	15
---------	-------------	---------------------------------------	--	--	-------------	----



530 0018 32	RENAULT	6
530 0445 32	AUDI	3
530 0445 32	SEAT	6
530 0445 32	SKODA	6
530 0445 32	VW	6
530 0469 30	CITROËN	3
530 0469 30	PEUGEOT	5
530 0641 30	CHRYSLER	3
530 0641 30	DODGE	4
530 0641 30	JEEP	5
530 0691 30	CITROËN	3
530 0691 30	FORD	4
530 0691 30	PEUGEOT	5
530 0693 10	LAND ROVER	5
530 0698 10	CITROËN	3, 4
530 0698 10	DS	4
530 0698 10	FORD	4, 5
530 0698 10	OPEL	5
530 0698 10	PEUGEOT	5, 6
530 0698 30	CITROËN	3, 4
530 0698 30	DS	4
530 0698 30	FORD	4, 5
530 0698 30	OPEL	5
530 0698 30	PEUGEOT	5, 6



Liste des Composants

															DAYCO		GATES
530 0018 32	531 0055 10	1	15														
	536 0091 10	1			95	17,0											
	538 0022 10	1															
530 0445 32	531 0851 10	1	15											CT1088WP2	KP15604XS-1		
	532 0310 10	1															
	532 0714 10	1															
	536 0292 10	1			148	23,0											
	538 0088 10	1															
530 0469 30	531 0578 10	1	15														
	531 0771 10	1															
	532 0461 10	1															
	536 0303 10	1			85	20,0											
	536 0312 10	1			195	29,0											
530 0641 30	531 0869 10	1	15														
	532 0466 10	1															
	536 0404 10	1			146	28,0											
	538 0689 10	1															
530 0691 30	531 0885 10	1	15														
	532 0473 10	1															
	536 0406 10	1			116	25,4											
	538 0077 10	1															
530 0693 10	531 0578 10	1	15										KTB688				
	536 0423 10	1			82												





			
1...			
1610577780	CITROËN	530 0698 30	
1610577780	PEUGEOT	530 0698 30	
1872496	FORD	530 0698 10	
2...			
2008687	FORD	530 0698 30	
3...			
3646451	OPEL	530 0698 30	
3646451	VAUXHALL	530 0698 30	
F...			
FM5Q8B596AA	FORD	530 0698 10	
FM5Q8B596AB	FORD	530 0698 30	
L...			
LR019115	LAND ROVER	530 0693 10	





Correspondance des références

CONTITECH		CONTITECH		CONTITECH	
------------------	--	------------------	--	------------------	--

CT1088WP2

530 0445 32





Correspondance des références

DAYCO 	DAYCO 	DAYCO 
---	--	---

KTB688	530 0693 10		
KTB917	530 0698 10		
KTBWP9170	530 0698 30		





Correspondance des références

GATES 	GATES 	GATES 
---	---	---

KP15604XS1

530 0445 32





Correspondance des références

SKF 	SKF 	SKF 
---	---	---

VKMC01222

530 0445 32



<p style="text-align: center;">530 0018 32</p> <p style="text-align: right;">[mm] 95 17,0</p>	<p style="text-align: center;">530 0445 32</p> <p style="text-align: right;">[mm] 148 23 M10x25 M8x45 M8 M8x48</p>
<p style="text-align: center;">530 0469 30</p> <p style="text-align: right;">[mm] 195 29 85 20 M10 x 30 M8 x 75 M8 x 60</p>	<p style="text-align: center;">530 0641 30</p> <p style="text-align: right;">[mm] 146 28</p>
<p style="text-align: center;">530 0691 30</p> <p style="text-align: right;">[mm] 116 25,4 M14x70</p>	<p style="text-align: center;">530 0693 10</p> <p style="text-align: right;">[mm] 82 20,0 M8x60</p>
<p style="text-align: center;">530 0698 10</p> <p style="text-align: right;">[mm] 141 20,0</p>	<p style="text-align: center;">530 0698 30</p> <p style="text-align: right;">[mm] 141 20,0</p>



