



Entraînement des accessoires

Juillet 2018












Nouveautés VL



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

## Symboles & Abréviations

	Courroie trapézoïdale à nervures
	Tendeur, courroie trapézoïdale à nervures
	Jeu de courroies trapézoïdales à nervures
	Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures
	Dynamo
	Année à partir de Année jusqu'à
	N° de châssis jusqu'à
	pour véhicules avec système de climatisation
	pour véhicules sans système de climatisation

<b>FORD</b>			
<b>C-MAX (DM2)</b>			
1.8; 1.8 Flexifuel; 2.0 02.07-09.10 AODA; AODB; AODE; Q7DA; QQDA; QQDB; QQDC; SYDA; (90-107kW)			
		01.08→	<b>FB 6EPK1249</b>
2.0 CNG; 2.0 LPG 06.08-09.10 SYDA; (107kW)			
			<b>FB 6EPK1249</b>
<b>C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)</b>			
1.0 EcoBoost 10.12- M2DA; SFDA; (74kW)			
		02.18→	<b>FB 6EPK1249</b>
<b>FOCUS II (DA_, FFS, DA_, HCP, DB_, FCH)</b>			
1.8; 1.8 Flexifuel; 2.0 07.04-09.12 AODA; AODB; AODE; Q7DA; QQDA; QQDB; (92-107kW)			
		01.08→	<b>FB 6EPK1249</b>
2.0 CNG; 2.0 LPG 06.08-07.11 SYDA; (107kW)			
			<b>FB 6EPK1249</b>
<b>FOCUS II Décapotable</b>			
2.0 10.06-09.10 AODA; AODB; (107kW)			
		01.08→	<b>FB 6EPK1249</b>
<b>GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)</b>			
1.0 EcoBoost 10.12- M2DA; SFDA; (74kW)			
		02.18→	<b>FB 6EPK1249</b>
<b>MITSUBISHI</b>			
<b>PAJERO III (V7_W, V6_W)</b>			
3.5 04.00-01.07 6G74 (DOHC 24V); (149kW)			
			<b>534 0468 10 12</b>
<b>PAJERO IV (V8_W, V9_W)</b>			
3.8 V6 02.07- 6G75; (182-184kW)			
			<b>534 0468 10 12</b>
<b>OPEL</b>			
<b>AGILA (A) (H00)</b>			
1.0; 1.0 12V; 1.2 16V; 1.2 16V Twinport 09.00-12.07 Z 10 XE; Z 10 XEP; Z 12 XE; Z 12 XEP; (43-59kW)			
		A/C	<b>529 0296 10</b>
<b>ASTRA G (T98, T98, T98)</b>			
1.2 16V 02.98-01.05 X 12 XE; Z 12 XE; (48-55kW)			
		A/C	<b>529 0296 10</b>
<b>ASTRA H (L70, A04, A04, A04, A04)</b>			
1.9 CDTi; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.9 CDTi 16V 04.04-10.10 Z 19 DTH; Z 19 DTJ; (88-110kW)			
		→72212298, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→75189052, A/C	
		→78104400, A/C	
		→7G, A/C	

<b>OPEL</b>			
<b>ASTRA H (L70, A04, A04, A04, A04)</b>			
1.9 CDTi 06.04-10.10 Z 19 DT; (88kW)			
		→72172468, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→75189052, A/C	
		→78104400, A/C	
		→7G, A/C	
1.9 CDTi 09.05-10.10 Z 19 DTL; (74kW)			
		→72207929, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→75189052, A/C	
		→78104400, A/C	
		→7G, A/C	
<b>CORSA B (S93)</b>			
1.0 i 12V; 1.2 i 16V 11.96-09.00 X 10 XE; X 12 XE; (40-48kW)			
		A/C	<b>529 0296 10</b>
<b>CORSA C (X01, X01)</b>			
1.0; 1.2; 1.2 16V; 1.2 Twinport 09.00-12.09 Z 10 XE; Z 10 XEP; Z 12 XE; Z 12 XEP; (43-59kW)			
		A/C	<b>529 0296 10</b>
<b>CORSA D (S07, S07)</b>			
1.0; 1.2; 1.2 LPG 07.06- A 10 XEP; Z 10 XEP; Z 12 XEP; (44-59kW)			
		A/C	<b>529 0296 10</b>
<b>ZAFIRA B (A05)</b>			
1.9 CDTi 07.05- Z 19 DTH; (110kW)			
		→72212298, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→7G150345, A/C	
1.9 CDTi 07.05- Z 19 DT; (88kW)			
		→72172468, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→7G150345, A/C	
1.9 CDTi 07.05- Z 19 DTL; (74kW)			
		→72207929, A/C	<b>529 0190 10</b>
		→7G150345, A/C	
<b>RENAULT</b>			
<b>GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)</b>			
1.4 16V 02.09- H4J 700; (96kW)			
			<b>529 0302 10</b>
<b>MEGANE III (DZ0/1_, BZ0/1_, KZ0/1, EZ0/1_)</b>			
1.4 TCe 04.09- H4J 700; (96kW)			
			<b>529 0302 10</b>
<b>SCÉNIC III (JZ0/1_)</b>			
1.4 16V 02.09- H4J 700; (96kW)			
			<b>529 0302 10</b>



# VAUXHALL

--	--	--	--

## VAUXHALL

### ASTRA Mk V (H) TwinTop, (H) Sport Hatch

1.9 CDTi		
08.05-11.10		
Z 19 DTL; (74kW)		
	→72207929, <b>A/C</b>	529 0190 10
	→75189052, <b>A/C</b>	
	→78104400, <b>A/C</b>	
	→7G, <b>A/C</b>	

1.9 CDTi		
01.06-11.10		
Z 19 DTH; (110kW)		
	→72212298, <b>A/C</b>	529 0190 10
	→75189052, <b>A/C</b>	
	→78104400, <b>A/C</b>	
	→7G, <b>A/C</b>	

## VOLVO

### C30 (533)

1.8; 1.8 FlexFuel; 2.0		
10.06-12.12		
B 4184 S11; B 4184 S8; B 4204 S3; (92-107kW)		
	01.08→	FB 6EPK1249
2.0 FlexFuel		
01.10-12.12		
B 4204 S4; (107kW)		
		FB 6EPK1249

### S40 II (544)

1.8; 1.8 FlexFuel; 2.0		
04.04-12.12		
B 4184 S11; B 4184 S8; B 4204 S3; (92-107kW)		
	01.08→	FB 6EPK1249
2.0 F		
10.09-12.12		
B 4204 S4; (107kW)		
	→05.12	FB 6EPK1249

### V50 (545)

1.8; 1.8 FlexFuel; 2.0		
04.04-12.12		
B 4184 S11; B 4184 S8; B 4204 S3; (92-107kW)		
	01.08→	FB 6EPK1249
2.0 FlexFuel		
01.10-12.12		
B 4204 S4; (107kW)		
		FB 6EPK1249

--	--	--	--








--	--



<b>529 0190 10</b>	OPEL	3
<b>529 0190 10</b>	VAUXHALL	4
<b>529 0296 10</b>	OPEL	3
<b>529 0302 10</b>	RENAULT	3
<b>534 0468 10</b>	MITSUBISHI	3
<b>FB 6EPK1249</b>	FORD	3
<b>FB 6EPK1249</b>	VOLVO	4



# Liste des composants

												DAYCO	 CONTITECH	GATES
529 0190 10	532 0505 10	1	0										6PK1370K1	K026PK1368
	532 0531 10	1												
	534 0610 10	1												
	FB 6PK1370	1												
529 0296 10	533 0085 30	1	0											K015PK1230
	FB 5PK1230	1												
529 0302 10	532 0723 10	1	0							KPV227				
	534 0511 10	1												
	FB 7PK1785	1												




**1...**

117207538R	RENAULT	<b>529 0302 10</b>
117209243R	RENAULT	<b>529 0302 10</b>
1345A078	MITSUBISHI	<b>534 0468 10</b>
1473336	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
1482010	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
1517566	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
1760376	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>

**2...**

2225236	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
---------	------	--------------------

**3...**

30777806	VOLVO	<b>FB 6EPK1249</b>
30777807	VOLVO	<b>FB 6EPK1249</b>

**7...**

7M5Q6C301DA	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
-------------	------	--------------------

**B...**

BM5E6C301AA	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
-------------	------	--------------------

**J...**

JX6G6C301AA	FORD	<b>FB 6EPK1249</b>
-------------	------	--------------------

**M...**

MD367192	MITSUBISHI	<b>534 0468 10</b>
----------	------------	--------------------





# Cross references

<b>CONTITECH</b>		<b>CONTITECH</b>		<b>CONTITECH</b>	
------------------	--	------------------	--	------------------	--

6PK1370K1  
6PK1249ELAST

**529 0190 10**  
**FB 6EPK1249**







Cross references

<b>DAYCO</b>		<b>DAYCO</b>		<b>DAYCO</b>	
--------------	--	--------------	--	--------------	--

KPV227

529 0302 10





# Cross references

<b>GATES</b> 	<b>GATES</b> 	<b>GATES</b> 
--	--	--

6PK1249SF	<b>FB 6EPK1249</b>
K015PK1230	<b>529 0296 10</b>
K026PK1368	<b>529 0190 10</b>
T39098	<b>534 0468 10</b>





# Illustrations

