

PIÈCES DE SUSPENSION ET DE DIRECTION

Octobre 2018
Additif catalogue



Votre spécialiste de systèmes pour moteurs et châssis





BMW

5 (F10, F11)

6 (F06, F12, F13)

7 (F01, F02, F03, F04)

CHEVROLET

TRAX

1.4; 1.4 AWD; 1.4 Flex; 1.4 LPG; 1.6; 1.7 TD; 1.7 TD AWD; 1.8; 1.8 AWD; 1.8 Flex (85-113kW)	12.12-	des deux côtés de l'essieu avant; pour véhicules avec direction assistée hydraulique; M16x1,5; M14x1,5; L 349,5 mm	919110		21
---	--------	--	--------	--	----

MERCEDES-BENZ

A-CLASS (W176)

A 160 (176.041) [02]; A 160 CDI / d (176.011) [02]; A 180 (176.042) [02]; A 180 CDI / d (176.012) [02]; A 180 CDI (176.000) [02]; A 180 CDI (176.007) [02]; A 200 (176.043) [02]; A 200 CDI / d (176.008) [02]; A 200 CDI / d 4-matic (176.002) [02]; A 200 CDI (176.001) [02]; A 220 4-matic (176.047) [02]; A 220 CDI (176.003) [02]; A 220 CDI 4-matic (176.005) [02]; A 220 d (176.003) [02]; A 220 d 4-matic (176.005) [02]; A 250 (176.044) [02]; A 250 (176.050) [02]; A 250 4-matic (176.046) [02]; A 250 4-matic (176.051) [02]; A 45 AMG 4-matic (176.052) [02]; AMG A 45 4-matic (176.052) [02] (66-280kW)	06.12-	des deux côtés de l'essieu avant; M14x1,5; M14x1,5; L 223 mm	914158		
---	--------	--	--------	--	--

B-CLASS (W246)

B 160 (246.241) [02]; B 160 CDI / d (246.211) [02]; B 180 (246.242) [02]; B 180 CDI / d (246.212) [02]; B 180 CDI (246.200) [02]; B 180 CDI (246.207) [02]; B 200 (246.243) [02]; B 200 CDI / d (246.208) [02]; B 200 CDI / d 4-matic (246.202) [02]; B 200 CDI (246.201) [02]; B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) [02]; B 220 4-matic (246.247) [02]; B 220 CDI / d (246.203) [02]; B 220 CDI / d 4-matic (246.205) [02]; B 250 (246.244) [02]; B 250 4-matic (246.246) [02]; Electric Drive / B 250 e (242.890) [02] (65-155kW)	11.11-	des deux côtés de l'essieu avant; M14x1,5; M14x1,5; L 223 mm	914158		
--	--------	--	--------	--	--

CLA (_ 117)

AMG CLA 45 4-matic (117.352) [04]; AMG CLA 45 4-matic (117.952) [03]; CLA 180 (117.342) [04]; CLA 180 (117.942) [03]; CLA 180 CDI / d (117.312) [04]; CLA 180 d (117.912) [03]; CLA 200 [04]; CLA 200 (117.343) [04]; CLA 200 (117.943) [03]; CLA 200 CDI / d (117.308) [04]; CLA 200 CDI / d (117.908) [03]; CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) [04]; CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) [03]; CLA 200 CDI (117.301) [04]; CLA 220 4-matic (117.347) [04]; CLA 220 4-matic (117.947) [03]; CLA 220 CDI / d (117.303) [04]; CLA 220 CDI / d (117.903) [03]; CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) [04]; CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) [03]; CLA 220 CDI 4-matic (117.305) [04]; CLA 250 (117.344) [04]; CLA 250 (117.350) [04]; CLA 250 (117.944) [03]; CLA 250 4-matic (117.346) [04]; CLA 250 4-matic (117.351) [04]; CLA 250 4-matic (117.946) [03]; CLA 250 4-matic (117.951) [03]; CLA 45 AMG 4-matic (117.352) [04]; CLA 45 AMG 4-matic (117.952) [03] (80-280kW)	01.13-	des deux côtés de l'essieu avant; M14x1,5; M14x1,5; L 223 mm	914158		
---	--------	--	--------	--	--

MERCEDES-BENZ (BBDC)

					
--	--	--	--	--	--

MERCEDES-BENZ

GLA-CLASS (X156)

AMG GLA 45 4-matic (156.952); GLA 180 (156.942); GLA 180 CDI / d (156.912); GLA 200 (156.943); GLA 200 (156.945); GLA 200 CDI / d (156.908); GLA 200 CDI 4-matic (156.902); GLA 220 4-matic (156.947); GLA 220 CDI / d (156.903); GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905); GLA 220 CDI (156.903); GLA 220 CDI 4-matic (156.905); GLA 220 d (156.903); GLA 220 d 4-matic (156.905); GLA 250 (156.944); GLA 250 4-matic (156.946); GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (80-280kW)	12.13-	des deux côtés de l'essieu avant; M14x1,5; M14x1,5; L 223 mm	914158		
--	--------	--	--------	--	--

MERCEDES-BENZ (BBDC)

GLA (X156)

200 (156.943); 220 4-matic (156.947); 260 4-matic (156.946) (115-155kW)	04.15-	des deux côtés de l'essieu avant; M14x1,5; M14x1,5; L 223 mm	914158		
---	--------	--	--------	--	--

NISSAN

X-TRAIL (T30)

2.0; 2.0 4x4; 2.2 dCi; 2.2 dCi 4x4; 2.2 DCi FWD; 2.2 Di 4x4; 2.5 4x4 (84-206kW)	06.01-01.13	 15,2;  	936876		
		 15,2;  	936877		

OPEL

MOKKA / MOKKA X (J13)

1.4 ([76]); 1.4 4x4 ([76]); 1.4 LPG ([76]); 1.6 ([76]); 1.6 CDTi ([76]); 1.6 CDTi 4x4 ([76]); 1.7 CDTi ([76]); 1.7 CDTi 4x4 ([76]); 1.8 ([76]); 1.8 4x4 ([76]) (81-112kW)	06.12-	des deux côtés de l'essieu avant; pour véhicules avec direction assistée hydraulique; M16x1,5; M14x1,5; L 349,5 mm	919110		21
---	--------	--	--------	--	----

VAUXHALL

MOKKA / MOKKA X (J13)

1.4; 1.4 4x4; 1.6; 1.6 CDTi; 1.6 CDTi 4x4; 1.7 CDTi; 1.7 CDTi 4x4 (81-112kW)	06.12-	des deux côtés de l'essieu avant; pour véhicules avec direction assistée hydraulique; M16x1,5; M14x1,5; L 349,5 mm	919110		21
--	--------	--	--------	--	----



914158	MERCEDES-BENZ	15, 16
914158	MERCEDES-BENZ (BBDC)	16
919110	CHEVROLET	15
919110	OPEL	16
919110	VAUXHALL	16
936876	NISSAN	16
936877	NISSAN	16



Références OE



CHEVROLET	
95932789	919110
MERCEDES-BENZ	
246 338 00 00	914158
A 246 338 00 00	914158
NISSAN	
54500-8H310	936877
54501-8H310	936876
OPEL	
16 09 205	919110
VAUXHALL	
95932789	919110

--

--

--







