



Entraînement des accessoires

Février 2019



Nouveautés VL-VUL



FAG



SCHAEFFLER

MAZDA (CHANGAN)



--	--	--	--	--	--

MAZDA

MX-5 RF Targa (ND)

1.5	08.17-	(96kW)	, ALT	FB 6XPK953	34
-----	--------	--------	-------	------------	----

MAZDA (CHANGAN)

3 AXELA 3/5 portes (BM)

1.5; 2.0	05.14-	P5; PE; (86-116kW)	, ALT, 02.15→	FB 6XPK953	34
----------	--------	--------------------	----------------	------------	----

3 AXELA A trois volumes (BM)

1.5; 2.0	05.14-	P5; PE; (86-116kW)	, ALT, 02.15→	FB 6XPK953	34
----------	--------	--------------------	----------------	------------	----

MERCEDES-BENZ

C-CLASS (_205)

C 180 BlueTEC / d; C 200 Blue-TEC / d	05.14-	OM 626.951; (85-100kW)	ALT	529 0248 10	31
			, ALT	FB 7PK1545	34

COUPE (C124)

300 CE-24; 320 CE	09.89-05.93	M 104.980; M 104.992; (162-170kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
-------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------------	----

E-CLASS (A124)

300 CE-24; E 320	04.92-03.98	M 104.980; M 104.992; (162-170kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------------	----

E-CLASS (C124)

E 320	06.93-06.97	M 104.992; (162kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
-------	-------------	--------------------	------------	------------	----

E-CLASS (S124)

280 TE; 300 TE-24; 320 TE; E 280 T; E 320 T	09.89-06.96	M 104.942; M 104.980; M 104.992; (142-170kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
---	-------------	--	------------	------------	----

E-CLASS (W124)

280 E; 300 E-24; 320 E; E 280; E 320	09.88-06.95	M 104.942; M 104.980; M 104.992; (142-170kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
--------------------------------------	-------------	--	------------	------------	----

S-CLASS (_140)

300 SE 2.8; S 280	01.93-10.98	M 104.944; (142-145kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
-------------------	-------------	------------------------	------------	------------	----

SL (R129)

280; 300 SL; 300 SL-24; 320	03.89-10.01	M 103.984; M 104.943; M 104.981; M 104.991; (140-170kW)	, ALT, A/C	FB 6PK2330	33
-----------------------------	-------------	---	------------	------------	----

MINI

MINI (R55, R56, R57)

Cooper; Cooper S; John Cooper Works; John Cooper Works; One	10.06-06.15	N12 B14 A; N12 B16 A; N14 B16 A; N14 B16 AB; N14 B16 C; N16 B16 A; N18 B16 A; N18 B16 C; (70-155kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
---	-------------	---	----------	-------------	----

MITSUBISHI

COLT VI (Z3_, Z2_)

1.5 DI-D	08.04-06.12	OM 639.939; (50-70kW)	, ALT, A/C	FB 5PK1792	33
----------	-------------	-----------------------	------------	------------	----

DELICA (CV_W)

2.0; 2.4; 2.4 4WD	06.07-	4B11; 4B12; 4J11; (110-125kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
-------------------	--------	-------------------------------	-------	------------	----

LANCER VII (CS_A, CS_W)

2.0 i	10.07-12.13	4B11; (113kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
-------	-------------	---------------	-------	------------	----

LANCER VIII (CX_A, CY/Z_A)

1.8; 1.8 Bifuel; 1.8 Flexfuel	02.08-	4B10; (103-105kW)	, ALT, 07.12→	FB 6PK2625	33
1.8 Bifuel; 1.8 Flex; 1.8 MIVEC	03.09-	4B10; (103-105kW)	, ALT, CX6A, 02.12→, →08.17	FB 6PK2198	33
1.8 Flexfuel; 1.8 MIVEC; 2.0; 2.0 4WD; 2.0 i Ralliart 4WD; 2.0 Mivec; 2.0 Ralliart 4WD; 2.4 AWD; 2.4 i; EVO X; EVO X - FQ330; EVO X - FQ360; EVO X - FQ400; EVO X - FQ440	09.07-05.16	4B10; 4B11; 4B11FQ30; 4B11FQ60; 4B11 T/C; 4B12; 4J10; (100-328kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
2.0; 2.0 i; 2.0 i 4WD	03.07-	4B11; (108-113kW)	ALT	529 0191 10	30

--	--	--	--	--	--

MITSUBISHI
LANCER VIII (CX_A, CY/Z_A)

2.0; 2.0 i; 2.0 i 4WD	03.07-	4B11; (108-113kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
-----------------------	--------	-------------------	----------	------------	----

LANCER VIII Cargo (CV_)

2.0 4WD; 2.4	09.09-12.11	4B11 T/C; 4B12; (125-177kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
--------------	-------------	-----------------------------	----------	------------	----

OUTLANDER II (CW_W)

2.0; 2.0 4WD; 2.4; 2.4 4WD; 2.4 Flex 4WD	11.06-11.12	4B11; 4B12; (108-125kW)	 ALT	529 0191 10	30
			, ALT	FB 6PK2625	33
2.0	06.09-11.12	4B11; (118kW)	 ALT	529 0191 10	30

OUTLANDER III (GG_W, GF_W)

2.0; 2.0 4WD; 2.4 4WD	08.12-	4J11; (110-123kW)	, ALT	FB 6PK2198	33
-----------------------	--------	-------------------	----------	------------	----

MITSUBISHI (SOU EAST)
LANCER EX

1.8; 2.0	11.09-	4B10; 4B11; (100-112kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
----------	--------	-------------------------	----------	------------	----

LANCER FORTIS

1.8	08.13-12.17	4B10; (100kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
-----	-------------	---------------	----------	------------	----

NISSAN
NV400

2.3 dCi 150; dCi 110; dCi 140; dCi 140 RWD; dCi 150; dCi 150 RWD	02.14-09.16	M9T 696; M9T 698; M9T 870; M9T 880; (81-110kW)	 ALT, pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
--	-------------	--	---	-------------	----

OPEL
ASTRA CLASSIC 3/5 portes (A04)

1.7 CDTi	01.09-	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
----------	--------	---	---------------------	-------------	----

ASTRA CLASSIC A trois volumes (A04)

1.7 CDTi; 1.7 CDTi	01.09-	A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
--------------------	--------	-------------------------------	---------------------	-------------	----

ASTRA CLASSIC Break (A04)

1.7 CDTi; 1.7 CDTi	01.09-	A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
--------------------	--------	-------------------------------	---------------------	-------------	----

ASTRA H

1.7 CDTi; 1.7 CDTi	02.07-05.14	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; Z 17 DTR; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
--------------------	-------------	---	---------------------	-------------	----

ASTRA J

1.4; 1.4 LPG; 1.4 Turbo	12.09-10.15	A 14 NEL; A 14 NET; B 14 NEL; B 14 NET; (88-103kW)	 ALT, →B3999999, A/C ALT, →B8999999, A/C ALT, →BG999999, A/C , ALT, →B3999999, A/C ALT, →B8999999, A/C ALT, →BG999999, A/C	529 0336 10	31
				FB 6PK1405	33
1.4	12.09-10.15	A 14 XEL; A 14 XER; B 14 XER; (64-74kW)	 ALT, C0→, A/C ALT, C1→, A/C ALT, C3→, A/C ALT, C8→, A/C ALT, CG→, A/C ALT, →B3999999, A/C ALT, →B8999999, A/C ALT, →BG999999, A/C	529 0295 10	31
				529 0336 10	31

					
---	---	---	---	---	---

OPEL

ASTRA J

1.4	12.09-10.15	A 14 XEL; A 14 XER; B 14 XER; (64-74kW)	 C0→, A/C	FB 5PK1335	33
			 C1→, A/C		
			 C3→, A/C		
			 C8→, A/C		
			 CG→, A/C		
			 →B3999999, A/C	FB 6PK1405	33
			 →B8999999, A/C		
			 →BG999999, A/C		
1.7 CDTI	09.09-10.15	A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTF; A 17 DTJ; A 17 DTL; A 17 DTN; A 17 DTR; A 17 DTS; (74-96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31
2.0 Biturbo CDTI; 2.0 CDTI	09.09-10.15	A 20 DTH; A 20 DTR; (118-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32

CORSA D

1.2; 1.2 LPG; 1.4; 1.4 LPG	09.09-08.14	A 12 XEL; A 12 XER; A 14 XEL; A 14 XER; (51-74kW)	 ALT, A/C	529 0295 10	31
			 ALT, A/C	FB 5PK1335	33
1.7 CDTI	12.09-08.14	A 17 DTS; (96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31

CORSA E

1.2	09.14-	B 12 XEL; B 12 XER; (51kW)	 ALT, A/C	529 0295 10	31
			 ALT, A/C	FB 5PK1335	33
1.4; 1.4 LPG	09.14-	B 14 XEL; (64-66kW)	 ALT,  B 14 XEJ, B 14 XEL, A/C	529 0295 10	31
			 ALT,  B 14 XEJ, B 14 XEL, A/C	FB 5PK1335	33
1.4	09.14-	B 14 XEJ; (55kW)	 ALT,  B 14 XEL B 14 XEJ, A/C	529 0295 10	31
			 ALT,  B14 XEL B 14 XEJ, A/C	FB 5PK1335	33

GRANDLAND X (A18)

1.6	10.17-	A 16 NHT (EP6FDT); (115kW)	 ALT, A/C	529 0309 10	31
-----	--------	----------------------------	---	--------------------	----

INSIGNIA A (G09)

2.0 Biturbo CDTI; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 CDTI 4x4	07.08-03.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA A Country Tourer (G09)

2.0 CDTI; 2.0 CDTI 4x4	07.08-03.17	A 20 DT; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTR; (88-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA A Saloon (G09)

2.0 Biturbo CDTI; 2.0 Biturbo CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 2.0 CDTI 4x4	07.08-03.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		

--	--	--	--	--	--

OPEL
INSIGNIA A Saloon (G09)

2.0 Biturbo CDTi; 2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi; 2.0 CDTi 4x4	07.08-03.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA A Sports Tourer (G09)

2.0 Biturbo CDTi; 2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi; 2.0 CDTi 4x4	07.08-03.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique	529 0348 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

MERIVA B (S10)

1.4; 1.4 LPG	06.10-03.17	A 14 NEL; A 14 NET; B 14 NEL; B 14 NET; (88-103kW)	 ALT, →B4999999, A/C	529 0336 10	31
			 ALT, →B4999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.4	06.10-03.17	A 14 XER; B 14 XER; (74kW)	 ALT, C4000001→, A/C	529 0295 10	31
			 ALT, →B4999999, A/C	529 0336 10	31
			 ALT, C4000001→, A/C	FB 5PK1335	33
			 ALT, →B4999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.7 CDTi	06.10-01.17	A 17 DT; A 17 DTC; A 17 DTi; A 17 DTS; (74-96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31

MOVANO B Box (X62)

2.3 CDTi FWD; 2.3 CDTi RWD	05.10-	M9T 670; M9T 672; M9T 676; M9T 678; M9T 680; M9T 686; M9T 690; M9T 692; M9T 694; M9T 696; M9T 698; M9T 870; M9T 876; M9T 880; (74-110kW)	 ALT, A/C pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
----------------------------	--------	--	---	-------------	----

MOVANO B Bus

2.3 CDTi FWD	12.10-	M9T 670; M9T 672; M9T 676; M9T 678; M9T 680; M9T 870; M9T 876; M9T 880; (74-110kW)	 ALT, A/C pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
--------------	--------	--	---	-------------	----

MOVANO B Camion basculant (X62)

2.3 CDTi FWD; 2.3 CDTi RWD	05.10-	M9T 678; M9T 680; M9T 694; M9T 696; M9T 698; (107kW)	 ALT, A/C pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
----------------------------	--------	--	---	-------------	----

MOVANO B Platform/Chassis (X62)

2.3 CDTi FWD; 2.3 CDTi RWD	05.10-	M9T 670; M9T 672; M9T 676; M9T 678; M9T 680; M9T 690; M9T 692; M9T 694; M9T 696; M9T 698; M9T 870; M9T 876; M9T 880; (74-110kW)	 ALT, A/C pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
----------------------------	--------	---	---	-------------	----

ZAFIRA B (A05)

1.7 CDTi	01.08-04.15	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
----------	-------------	---	--------------	-------------	----

ZAFIRA B Van (A05)

1.7 CDTi	01.08-04.15	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
----------	-------------	---	--------------	-------------	----

PEUGEOT
207

1.4; 1.4 Bioflex; 1.4 Flex	02.06-10.08	KFT (TU3A); KFW (TU3A); KFW (TU3A); KFW (TU3JP); (53-60kW)	 A/C	529 0344 10	32
1.6; 1.6 16V; 1.6 Bioflex	02.06-10.13	N6A (TU5JP4); NFU (TU5JP4); (80-83kW)	 80 A, A/C	529 0234 10	30

208

1.4 HDi; 1.6 HDi	03.12-	8HP (DV4C); 8HR (DV4C); 9HD (DV6CTED); 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6DTE); (50-84kW)	 iSTART	529 0323 10	31
------------------	--------	--	------------	-------------	----

→

--	--	--	--	--	--

PEUGEOT

208					
1.6 GTi	10.14-	5GR (EP6FDTX); (153kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
208 Box					
1.4 HDi; 1.6 HDi	10.12-	8HR (DV4C); 9HP (DV6DTE); (50-68kW)	ISTART	529 0323 10	31
301					
1.6 VTi 115	11.12-	NFP (EC5); (85-86kW)	ALT, 80→, A/C	529 0234 10	30
307					
1.4	08.00-	KFW (TU3JP); (55kW)	A/C , ORGA 09885→	529 0344 10	32
1.4	04.02-09.03	KFW (TU3JP); (55kW)	A/C , ORGA 09888→	529 0344 10	32
1.6	08.05-12.09	NFP (EC5); (85kW)	ALT, A/C	529 0344 10	32
1.6; 1.6 BioFlex	08.06-11.10	NFU (TU5JP4); (80-81kW)	80 A, A/C pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0234 10	30
			120 A, A/C pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0344 10	32
1.6 16V	08.00-04.08	NFU (TU5JP4); (80kW)	80 A, A/C , ORGA 09888→	529 0234 10	30
			120 A, A/C , ORGA 09888→	529 0344 10	32
1.6 16V	03.03-04.09	NFU (TU5JP4); (80kW)	80 A, A/C	529 0234 10	30
			120 A, A/C	529 0344 10	32
308 I					
1.6 Bioflex; 1.6 BioFlex	04.08-	NFU (TU5JP4); (80-90kW)	A/C	529 0344 10	32
308 II					
1.6 GTi	06.15-	5GN (EP6FDTR); (200kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
508					
1.6	01.12-	5GZ (EP6FDT); (120kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
1007					
1.4	04.05-	KPV (TU3A); KPV (TU3JP); (54kW)	A/C	529 0344 10	32
1.6 16V	04.05-	NFU (TU5JP4); (80kW)	80 A, A/C , ORGA 10290→	529 0234 10	30
			120 A, A/C , ORGA 10290→	529 0344 10	32
2008					
1.6 HDi	03.13-	9HD (DV6CTED); 9HP (DV6DTE); (68-84kW)	ISTART	529 0323 10	31
3008					
1.6 Turbo	05.14-08.16	5GZ (EP6FDT); (121kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
3008 SUV (M_)					
1.6 THP 165	05.16-	5GZ (EP6FDT); (121kW)	ALT, A/C	529 0309 10	31
4007					
2.0; 2.0 4x4; 2.4 16V	01.08-	4B11; SFY (4B12-MMC); SFZ (4B12-MMC); (108-125kW)	ALT	529 0191 10	30
4008					
2.0	05.13-	4B11; (110kW)	, ALT	FB 6PK2198	33
2.0 AWC	05.12-	4B11; (110kW)	, ALT, 10.12→, jusqu'à Euro 4	FB 6PK2198	33
			ALT, EURO 5		

--	--	--	--	--	--

PEUGEOT
5008

1.6 THP 163; 1.6 THP 165	02.12-	5GZ (EP6FDT); (120-121kW)	 ALT, A/C	529 0309 10	31
--------------------------	--------	---------------------------	--------------	-------------	----

5008 II

1.6 THP 165	12.16-	5GY (EP6FDTM); 5GZ (EP6FDT); (121kW)	 ALT, A/C	529 0309 10	31
-------------	--------	--------------------------------------	--------------	-------------	----

Boxer III

2.0 BlueHDi 110; 2.0 BlueHDi 130; 2.0 BlueHDi 160	07.15-	AHM (DW10FUE); AHN (DW10FUD); AHP (DW10FUC); (81-120kW)	 ALT	529 0310 10	31
--	--------	--	---------	-------------	----

PEUGEOT (DF-PSA)
307 A trois volumes

1.6	08.04-12.14	TU5JP4; (78kW)	 80 A, A/C	529 0234 10	30
			 120 A, A/C	529 0344 10	32

PORSCHE
CAYENNE (92A)

3.0 S; 3.0 S E-Hybrid	06.10-	M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA; MCJ.T; (245-306kW)	 Compresseur à air	529 0245 10	30
-----------------------	--------	---	-----------------------	-------------	----

PANAMERA (970)

3.0 S E-Hybrid	03.11-10.16	MCG.EA; MCG.FA; (245-306kW)	 Compresseur à air	529 0245 10	30
----------------	-------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	----

ROVER
800 (XS) / 800 COUPE

825 D/SD; 825 SD	01.90-02.99	425 SL1RR; 492 4 SHIRG; (87kW)	, ALT	FB 5PK1792	33
------------------	-------------	--------------------------------	----------	------------	----

SAAB
900 II

2.0 -16 Turbo; 2.0 i; 2.3 -16	07.93-02.98	B204I; B204L; B206I; B234I; (96-136kW)	, ALT	FB 6PK2625	33
-------------------------------	-------------	--	----------	------------	----

9000

2.0 -16; 2.0 -16 CD; 2.0 -16 CS; 2.0 -16 Turbo; 2.0 -16 Turbo CD; 2.0 -16 Turbo CS; 2.3 -16 Aero CS; 2.3 -16 CD; 2.3 -16 CDE; 2.3 -16 CDE Eco-Power; 2.3 -16 CD Turbo; 2.3 -16 CS; 2.3 -16 CSE; 2.3 -16 CSE Eco Power; 2.3 -16 Turbo; 2.3 -16 Turbo CSE	04.85-12.98	B202I; B202L; B202XL; B204I; B234E; B234I; B234L; B234R; (94-165kW)	, ALT	FB 6PK2330	33
--	-------------	--	----------	------------	----

SEAT
ALTEA (5P1)

2.0 TFSI	04.06-05.09	BWA; (147kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
----------	-------------	--------------	--------------	-------------	----

ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TFSI; 2.0 TFSI 4x4	10.06-05.09	BWA; (147kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	----

IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5)

1.8 TSI Cupra	11.15-	DAJA; (141kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
---------------	--------	---------------	---------------------------------	-------------	----

LEON (1P1)

2.0 Cupra R; 2.0 TFSI	05.05-12.12	BWA; BWJ; CDLA; CDLD; (147-195kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-----------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	-------------	----

LEON (5F1)

2.0 Cupra	10.13-	CJXA; CJXE; CJXH; DNUC; (195-213kW)	 ALT	529 0306 10	31
-----------	--------	-------------------------------------	---------	-------------	----

LEON SC (5F5)

2.0 Cupra	10.13-	CJXA; CJXE; CJXH; (195-213kW)	 ALT	529 0306 10	31
-----------	--------	-------------------------------	---------	-------------	----

LEON ST (5F8)

1.8 TSI 4Drive	11.14-	CJSB; (132kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 Cupra	10.13-	CJXA; CJXE; CJXH; (195-213kW)	 ALT	529 0306 10	31

					
---	---	---	---	---	---

SEAT**TOLEDO III (5P2)**

2.0 TFSI	11.05-05.09	BWA; (147kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
----------	-------------	--------------	---	-------------	----

SKODA**OCTAVIA (1Z3, 1Z5)**

2.0 RS	10.05-02.13	BWA; CCZA; (147kW)	 ALT,  BWA,  1Z-4-000 001→, A/C	529 0052 10	30
--------	-------------	--------------------	--	-------------	----

OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

2.0 TSI RS	05.13-	CHHA; CHHB; (162-169kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 TSI RS	02.17-	DHGA; DLBA; (180kW)	 ALT	529 0086 10	30

OCTAVIA III Combi (5E5)

1.8 TSI; 1.8 TSI 4x4; 2.0 TSI RS	11.12-	CHHA; CHHB; CJSA; CJSB; (132-169kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 TSI RS	02.17-	DHGA; DLBA; (180kW)	 ALT	529 0086 10	30

SUPERB III (3V3, 3V5)

2.0 TSI	03.15-	CHHB; (162kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 TSI 4x4	03.15-	CJXA; (206kW)	 ALT	529 0306 10	31

SMART**FORFOUR (454)**

1.5 CDI	09.04-06.06	OM 639.939; (50-70kW)	, ALT, A/C	FB 5PK1792	33
---------	-------------	-----------------------	-------------------	------------	----

FORTWO Coupe / Cabrio (451)

0.8 CDi	01.07-	OM 660.950; OM 660.951; (33-40kW)	, ALT, A/C	FB 3EPK806	32
---------	--------	-----------------------------------	-------------------	------------	----

VAUXHALL**ASTRA Mk VI (J)**

1.4	12.09-12.16	A 14 XEL; A 14 XER; B 14 XER; (64-74kW)	 ALT,  C0→, A/C  ALT,  C1→, A/C  ALT,  C3→, A/C  ALT,  C8→, A/C  ALT,  CG→, A/C	529 0295 10	31
			 ALT,  →B3999999, A/C  ALT,  →B8999999, A/C  ALT,  →BG999999, A/C	529 0336 10	31
			 ALT,  C0→, A/C  ALT,  C1→, A/C  ALT,  C3→, A/C  ALT,  C8→, A/C  ALT,  CG→, A/C	FB 5PK1335	33
			 ALT,  →B3999999, A/C  ALT,  →B8999999, A/C  ALT,  →BG999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.4; 1.4 Turbo	12.09-	A 14 NEL; A 14 NET; B 14 NEL; B 14 NET; (88-103kW)	 ALT,  →B3999999, A/C  ALT,  →B8999999, A/C  ALT,  →BG999999, A/C	529 0336 10	31
			 ALT,  →B3999999, A/C  ALT,  →B8999999, A/C  ALT,  →BG999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.7 CDTi; 1.7 CDTi	12.09-05.14	A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTF; A 17 DTJ; A 17 DTL; A 17 DTN; A 17 DTR; A 17 DTS; (74-96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31
2.0 BiTurbo CDTi; 2.0 CDTi	12.09-	A 20 DTH; A 20 DTR; (118-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32

--	--	--	--	--	--

VAUXHALL

ASTRA Mk V (H)

1.7 CDTi	01.04-12.13	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; Z 17 DTR; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
----------	-------------	---	--------------	-------------	----

CORSA Mk III (D)

1.2; 1.2 i 16V; 1.2 LPG; 1.4; 1.4 LPG	09.09-08.14	A 12 XEL; A 12 XER; A 14 XEL; A 14 XER; (51-74kW)	 ALT, A/C	529 0295 10	31
			, ALT, A/C	FB 5PK1335	33
1.7 CDTi	03.07-08.14	A 17 DTS; (96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31

CORSA Mk IV (E) (X15)

1.2	08.14-	B 12 XEL; B 12 XER; (51kW)	 ALT, A/C	529 0295 10	31
			, ALT, A/C	FB 5PK1335	33
1.4	08.14-	B 14 XEJ; B 14 XEL; B 14 XER; (55-66kW)	 ALT, B 14 XEJ, B 14 XEL, A/C	529 0295 10	31
			, ALT, B 14 XEJ, B 14 XEL, A/C	FB 5PK1335	33

CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

1.2	10.14-	B 12 XEL; (51kW)	 ALT, A/C	529 0295 10	31
			, ALT, A/C	FB 5PK1335	33

INSIGNIA Mk I (A) (G09)

2.0 Biturbo CDTi; 2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi; 2.0 CDTi 4x4	07.08-05.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			, ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)

2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi	03.12-05.17	A 20 DTH; A 20 DTR; (88-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			, ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09)

2.0 Biturbo CDTi; 2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi; 2.0 CDTi 4x4	07.08-05.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			, ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)

2.0 Biturbo CDTi; 2.0 Biturbo CDTi 4x4; 2.0 CDTi; 2.0 CDTi 4x4	07.08-05.17	A 20 DT; A 20 DTC; A 20 DTE; A 20 DTH; A 20 DTJ; A 20 DTL; A 20 DTR; (81-143kW)	 ALT, MY 2011	529 0348 10	32
			ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée hydraulique		
			 ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	529 0351 10	32
			, ALT, MY 2012, pour véhicules avec direction assistée électrique	FB 6XPK1853	33

					
---	---	---	---	---	---

VAUXHALL

MERIVA Mk II (B) (S10)

1.4; 1.4 LPG	06.10-	A 14 NEL; A 14 NET; B 14 NEL; B 14 NET; (88-103kW)	 ALT,  →B4999999, A/C	529 0336 10	31
			, ALT,  →B4999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.4	06.10-	A 14 XER; B 14 XER; (74kW)	 ALT,  C4000001→, A/C	529 0295 10	31
			 ALT,  →B4999999, A/C	529 0336 10	31
			, ALT,  C4000001→, A/C	FB 5PK1335	33
			, ALT,  →B4999999, A/C	FB 6PK1405	33
1.7 CDTi; 1.7 CDTi	06.10-	A 17 DT; A 17 DTC; A 17 DTi; A 17 DTS; (74-96kW)	 ALT, A/C	529 0312 10	31

MOVANO Mk II (B)

2.3 CDTi FWD; 2.3 CDTi RWD	05.10-	M9T 670; M9T 672; M9T 676; M9T 678; M9T 680; M9T 686; M9T 690; M9T 692; M9T 694; M9T 696; M9T 698; M9T 870; M9T 876; M9T 898; (74-107kW)	 ALT, A/C pour véhicules sans prise de mouvement	529 0353 10	32
----------------------------	--------	--	--	-------------	----

ZAFIRA Mk II (B) (A05)

1.7 CDTi	01.08-11.14	A 17 DTJ; A 17 DTR; Z 17 DTJ; (81-92kW)	 ALT, A/C	529 0330 10	31
----------	-------------	---	---	-------------	----

VOLVO

S60 II (134)

2.4 D4 AWD; D3; D4; D5; D5 AWD	04.10-12.15	D 5204 T2; D 5204 T3; D 5244 T11; D 5244 T15; D 5244 T21; (120-169kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D3	05.12-12.15	D 5204 T7; (100kW)	, ALT,  09.12→	FB 5XPK1123	33
D5; D5 AWD	04.10-12.11	D 5244 T10; (151kW)	, ALT,  →05.11	FB 5XPK1123	33

S80 II (AS)

2.4 D	03.06-	D 5244 T19; D 5244 T5; (120kW)	, ALT,  08.06→,  →03.11	FB 5XPK1123	33
2.4 D; D5; D5 AWD	01.10-03.11	D 5244 T11; D 5244 T14; D 5244 T15; (129-158kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D3	05.12-	D 5204 T7; (100kW)	, ALT,  09.12→	FB 5XPK1123	33
D3 / D4	01.10-	D 5204 T2; D 5204 T3; (120kW)	, ALT,  09.10→	FB 5XPK1123	33
D5	03.06-	D 5244 T4; (136kW)	, ALT,  08.06→,  →05.09	FB 5XPK1123	33
D5; D5 AWD	01.10-	D 5244 T10; (151kW)	, ALT,  →12.11	FB 5XPK1123	33
D5 AWD	01.07-	D 5244 T4; (136kW)	, ALT,  03.08→,  →05.09	FB 5XPK1123	33

V60

2.4 D5; 2.4 D5 AWD; D3 / D4; D4 AWD; D5; D5 AWD	07.10-12.15	D 5204 T2; D 5204 T3; D 5244 T11; D 5244 T12; D 5244 T15; D 5244 T21; D 5244 T23; (120-169kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D3	05.12-12.15	D 5204 T7; (100kW)	, ALT,  09.12→	FB 5XPK1123	33
D4 AWD	05.12-	D 5244 T17; (120kW)	, ALT,  09.12→,  →12.15	FB 5XPK1123	33
D5; D5 AWD	07.10-12.11	D 5244 T10; (151kW)	, ALT,  11.10→,  →05.11	FB 5XPK1123	33

V70 III

2.4 D; D5	04.07-12.10	D 5244 T19; D 5244 T4; D 5244 T5; (120-136kW)	, ALT,  08.07→	FB 5XPK1123	33
2.4 D; D3 / D4; D4 AWD; D5; D5 AWD	04.09-12.15	D 5204 T2; D 5204 T3; D 5244 T10; D 5244 T11; D 5244 T12; D 5244 T14; D 5244 T15; (120-158kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D3; D4 AWD	10.07-12.15	D 5204 T7; D 5244 T17; (100-120kW)	, ALT,  09.12→	FB 5XPK1123	33
D5	10.08-12.11	D 5244 T10; (151kW)	, ALT,  05.09→	FB 5XPK1123	33

--	--	--	--	--	--

VOLVO

V70 III

D5 AWD	04.07-12.09	D 5244 T4; (136kW)	, ALT, 10.07→	FB 5XPK1123	33
--------	-------------	--------------------	-------------------	----------------	----

XC60 I

2.4 D; 2.4 D / D3 / D4 AWD; 2.4 D AWD; D3 / D4; D4 AWD; D5; D5 AWD	05.08-02.17	D 5204 T2; D 5204 T3; D 5244 T10; D 5244 T11; D 5244 T12; D 5244 T14; D 5244 T15; D 5244 T16; D 5244 T17; D 5244 T20; D 5244 T21; D 5244 T22; D 5244 T23; D 5244 T4; D 5244 T5; (120-169kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D3	04.12-12.15	D 5204 T7; (100kW)	, ALT, 09.12→	FB 5XPK1123	33

XC70 II (136)

2.4 D; 2.4 D / D4 AWD; D3; D4 AWD; D5 AWD	08.07-12.15	D 5204 T2; D 5204 T3; D 5244 T10; D 5244 T11; D 5244 T12; D 5244 T14; D 5244 T15; D 5244 T16; D 5244 T17; D 5244 T20; D 5244 T5; (120-162kW)	, ALT	FB 5XPK1123	33
D5 AWD	04.07-12.09	D 5244 T4; (136kW)	, ALT, →04.09	FB 5XPK1123	33

VW

EOS (1F7, 1F8)

2.0 TFSI	03.06-08.15	BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; (147kW)	 ALT, BWA, BPY, A/C	529 0052 10	30
----------	-------------	---	--------------------------------	-------------	----

GOLF V (1K1)

2.0 GTI	10.04-02.09	AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; (147kW)	 ALT, AXX, BWA, BPY, A/C	529 0052 10	30
2.0 GTI	09.06-12.08	BYD; (169kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30

GOLF V Variant (1K5)

2.0	06.07-07.09	BWA; CAWB; CCTA; (147kW)	 ALT, BWA, A/C	529 0052 10	30
-----	-------------	--------------------------	---------------------------	-------------	----

GOLF VI (5K1)

2.0 GTi; 2.0 R 4motion	11.09-11.13	CDLA; CDLC; CDLF; CDLG; CRZA; (173-199kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
------------------------	-------------	---	---------------------	-------------	----

GOLF VI Cabriolet (517)

2.0 R	01.13-05.16	CDLA; (195kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-------	-------------	---------------	---------------------	-------------	----

GOLF VII (5G1)

2.0 GTI	04.13-	CHHA; CHHB; CNTA; CNTC; CXCA; CXCB; CXDA; (155-169kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 GTI	03.17-	DLBA; (180kW)	 ALT	529 0086 10	30
2.0 GTI Clubsport; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 R 4motion	11.13-	CJXB; CJXC; CJXE; CJXG; CYFB; DJJA; DLRA; (195-228kW)	 ALT	529 0306 10	31

GOLF VII (BA5)

1.8 TSI 4motion	12.14-	CJSB; (132kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
2.0 R 4motion	03.15-	CJXB; CJXC; (206-221kW)	 ALT	529 0306 10	31

JETTA III (1K2)

2.0 TFSI	10.05-10.10	AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; (147kW)	 ALT, AXX, BWA, BPY, A/C	529 0052 10	30
----------	-------------	--	-------------------------------------	-------------	----

JETTA IV (162)

2.0	06.10-12.17	CBPA; CKJA; (85kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-----	-------------	--------------------	---------------------	-------------	----

LT II 28-35/46 (2DM, 20XDAE, 20XDFE)

2.5 SDI	07.96-07.06	AGX; (55kW)	 ALT, optional, 2D-Y-009087→, A/C	529 0244 10	30
2.5 SDI; 2.5 TDI	05.96-07.06	AGX; AHD; ANJ; APA; AVR; BBE; BBF; (55-80kW)	 ALT, optional, 2D-Y-009 087→, A/C	529 0244 10	30

PASSAT B6 (3C2, 3C5)

2.0 FSI	07.05-11.10	AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA; (147kW)	 ALT, AXX, BWA, BPY, A/C	529 0052 10	30
---------	-------------	--	-------------------------------------	-------------	----

PASSAT B8 (3G2, 3G5)

2.0 TSI; 2.0 TSI 4motion	02.15-	CHHB; CXDA; (162kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
--------------------------	--------	---------------------	---------------------------------	-------------	----

VW (FAW)

					
---	---	---	---	---	---

VW

PASSAT B8 (3G2, 3G5)

2.0 TSI 4motion	05.15-	CJXA; (206kW)	 ALT	529 0306 10	31
-----------------	--------	---------------	---	-------------	----

SCIROCCO (137, 138)

2.0 R	11.09-11.17	CDLA; CDLC; CDLK; (188-206kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-------	-------------	-------------------------------	--	-------------	----

TIGUAN (AD1)

2.0 TSI 4motion	06.16-	CHHB; (162kW)	 ALT, avec poulie débrayable	529 0086 10	30
-----------------	--------	---------------	---	-------------	----

TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TSI; 3.0 V6 TSI Hybrid	04.10-03.18	CGEA; CGFA; CJTA; (213-245kW)	 Compresseur à air	529 0245 10	30
-------------------------------	-------------	-------------------------------	---	-------------	----

VW (FAW)

SAGITAR

1.8 TURBO	04.06-04.08	BPL; (110kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-----------	-------------	--------------	--	-------------	----

VW (SVW)

TOURAN

1.8 Turbo	05.05-12.11	BPL; CFUA; (110kW)	 ALT, A/C	529 0052 10	30
-----------	-------------	--------------------	--	-------------	----

529 0043 10	BMW	5-8	FB 5PK1335	VAUXHALL	18-20			
529 0043 10	BMW (BRILLIAN-CE)	8	FB 5PK1792	CHEVROLET	8			
529 0044 10	BMW	4-8	FB 5PK1792	HYUNDAI	11			
529 0049 10	BMW	4-7	FB 5PK1792	KIA	11			
529 0052 10	AUDI	2, 4	FB 5PK1792	MITSUBISHI	12			
529 0052 10	SEAT	17, 18	FB 5PK1792	ROVER	17			
529 0052 10	SKODA	18	FB 5PK1792	SMART	18			
529 0052 10	VW	21, 22	FB 5XPK1123	VOLVO	20, 21			
529 0052 10	VW (FAW)	22	FB 6PK1340	FORD	10			
529 0052 10	VW (SVW)	22	FB 6PK1340	FORD AUSTRIA	11			
529 0085 10	AUDI	2, 3	FB 6PK1340	FORD USA	11			
529 0086 10	AUDI	2-4	FB 6PK1405	CHEVROLET	8			
529 0086 10	SEAT	17	FB 6PK1405	OPEL	13-15			
529 0086 10	SKODA	18	FB 6PK1405	VAUXHALL	18, 20			
529 0086 10	VW	21, 22	FB 6PK2198	CITROËN	9			
529 0191 10	CITROËN	9	FB 6PK2198	FORD	10			
529 0191 10	MITSUBISHI	12, 13	FB 6PK2198	LEXUS	11			
529 0191 10	PEUGEOT	16	FB 6PK2198	MITSUBISHI	12, 13			
529 0234 10	CITROËN	8, 9	FB 6PK2198	PEUGEOT	16			
529 0234 10	PEUGEOT	15, 16	FB 6PK2330	AUDI	3, 4			
529 0234 10	PEUGEOT (DF-PSA)	17	FB 6PK2330	FORD (CHANGAN)	10			
529 0244 10	VW	21	FB 6PK2330	JEEP	11			
529 0245 10	AUDI	2-4	FB 6PK2330	MERCEDES-BENZ	12			
529 0245 10	PORSCHE	17	FB 6PK2330	SAAB	17			
529 0245 10	VW	22	FB 6PK2625	HUMMER	11			
529 0248 10	MERCEDES-BENZ	12	FB 6PK2625	MITSUBISHI	12, 13			
529 0288 10	ABARTH	2	FB 6PK2625	MITSUBISHI (SOUEAST)	13			
529 0295 10	OPEL	13-15	FB 6PK2625	SAAB	17			
529 0295 10	VAUXHALL	18-20	FB 6XPK1853	CHEVROLET	8			
529 0306 10	AUDI	2, 4	FB 6XPK1853	OPEL	14, 15			
529 0306 10	SEAT	17	FB 6XPK1853	VAUXHALL	19			
529 0306 10	SKODA	18	FB 6XPK953	MAZDA	11, 12			
529 0306 10	VW	21, 22	FB 6XPK953	MAZDA (CHANGAN)	12			
529 0309 10	CITROËN	9, 10	FB 7PK1545	MERCEDES-BENZ	12			
529 0309 10	DS	10	FB 7XPK1458	HONDA	11			
529 0309 10	MINI	12						
529 0309 10	OPEL	14						
529 0309 10	PEUGEOT	16, 17						
529 0310 10	CITROËN	10						
529 0310 10	PEUGEOT	17						
529 0312 10	CHEVROLET	8						
529 0312 10	OPEL	14, 15						
529 0312 10	VAUXHALL	18-20						
529 0323 10	CITROËN	9						
529 0323 10	PEUGEOT	15, 16						
529 0330 10	OPEL	13, 15						
529 0330 10	VAUXHALL	19, 20						
529 0336 10	OPEL	13, 15						
529 0336 10	VAUXHALL	18, 20						
529 0344 10	CITROËN	8, 9						
529 0344 10	PEUGEOT	15, 16						
529 0344 10	PEUGEOT (DF-PSA)	17						
529 0348 10	CHEVROLET	8						
529 0348 10	OPEL	14, 15						
529 0348 10	VAUXHALL	18, 19						
529 0351 10	CHEVROLET	8						
529 0351 10	OPEL	14, 15						
529 0351 10	VAUXHALL	19						
529 0353 10	NISSAN	13						
529 0353 10	OPEL	15						
529 0353 10	VAUXHALL	20						
529 0359 10	BMW	5, 6						
529 0364 10	FORD	10						
529 0364 10	FORD AUSTRIA	10						
529 0368 10	BMW	4-7						
529 0369 10	BMW	4-7						
529 0370 10	BMW	4-7						
FB 3EPK806	SMART	18						
FB 4PK1360	FORD	10						
FB 5PK1335	OPEL	14, 15						

Liste des composants / Liste des composants

							DAYCO	CONTITECH	GATES
529 0310 10	FB 6PK1708	1	31	6	1 708				
	532 0533 10	1							
	534 0649 10	1							
529 0353 10	FB 7PK1685	1	32	7	1 685	KPV241		K017PK1685	
	532 0534 10	1							
	534 0281 10	1							
529 0086 10	FB 6PK1130	1	30	6	1 130			K066PK1130	
	534 0510 10	1							
529 0049 10	FB 7PK1103	1	30	7	1 103			K057PK1103	
	532 0515 10	1							
	534 0366 10	1							
529 0323 10	FB 6PK1020	1	31	6	1 020	KPV268	6PK1020EXTRAK1	K016PK1020EMD	
	534 0428 10	1							
	534 0427 10	1							
529 0348 10	FB 6PK1903	1	32	6	1 900			K036PK1903	
	532 0621 10	1							
	534 0439 10	1							
529 0370 10	FB 6DPK1817	1	32	6	1 817			K016DPK1817	
	532 0556 10	1							
	534 0320 10	1							
529 0306 10	FB 6PK1130	1	31	6	1 130				
	535 0210 10	1		6					
	534 0546 10	1							
529 0312 10	FB 6PK1718	1	31	6	1 718			K046PK1718	
	532 0666 10	1							
	534 0438 10	1							
529 0191 10	FB 6PK2563	1	30	6	2 563				
	532 0560 10	2							
	534 0325 10	1							
529 0309 10	FB 6PK894	1	31	6	894			K156PK893	
	532 0676 10	1							
	534 0318 10	1							
529 0044 10	FB 6PK1870	1	30	6	1 870		6PK1870K1	K116PK1873	
	532 0475 10	1							
	534 0177 10	1							
529 0368 10	FB 6DPK1817	1	32	6	1 817			K016DPK1817	
	532 0556 10	1							
	532 0515 10	1							
	534 0320 10	1							
529 0248 10	FB 7PK1545	1	31	7	1 545			K017PK1545	
	532 0534 10	1							
	534 0624 10	1							
529 0330 10	FB 6PK1605	1	31	6	1 605			K056PK1605	
	532 0402 30	1							
	534 0321 10	1							
529 0052 10	FB 6PK1053	1	30	6	1 053	KPV255		K146PK1053	
	534 0186 10	1							
529 0244 10	FB 6PK1718	1	30	6	1 718				
	532 0169 10	1							
	534 0011 10	1		6					
529 0369 10	FB 6DPK1698	1	32	6	1 698			K036DPK1698	
	532 0515 10	1							
	532 0556 10	1							
	534 0320 10	1							
529 0364 10	FB 7PK2843	1	32	7	2 843				
	532 0776 10	1							
	534 0434 10	1							
529 0336 10	FB 6PK1405	1	31	6	1 405			K016PK1405	
	533 0085 30	1							
529 0085 10	FB 6PK1100	1	30	6	1 100			K106PK1098	
	534 0510 10	1							
529 0344 10	FB 6PK1070	1	32	6	1 070	KPV223	6PK1070K3	K016PK1070	
	534 0250 10	1							
529 0295 10	FB 5PK1335	1	31	5	1 335			K015PK1335	
	533 0085 30	1							
529 0288 10	FB 5PK1173	1	31	5	1 173			K015PK1173	
	535 0221 10	1		5					
	534 0069 10	1							

							DAYCO	 CONTITECH	GATES
529 0245 10	FB 7PK1272	1	30	7	1 272				T39332
	532 0653 10	1							
	534 0487 10	1							
529 0359 10	FB 4EPK830	1	32	4	830				K026PK1835XS
	FB 6PK1835	1		6	1 835				
	532 0553 10	1							
	534 0331 10	1							
529 0043 10	FB 6PK1990	1	30	6	1 990				K026PK1990
	532 0512 10	1							
	534 0252 10	1							
529 0234 10	FB 6PK1050	1	30	6	1 050	KPV225	6PK1050K3		K036PK1053
	534 0250 10	1							
529 0351 10	FB 6XPK1853	1	32	6	1 853				K016PK1853XS
	532 0621 10	1							
	534 0439 10	1							

Références OE / Références OE

0...			3...		
0019932896	SMART	FB 5PK1792	31330870	VOLVO	FB 5XPK1123
0019937696	SMART	FB 3EPK806	31330897	VOLVO	FB 5XPK1123
0079978192	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330	3557961	OPEL	529 0309 10
0109975792	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330	4...		
0119970492	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330	4029195	SAAB	FB 6PK2330
04395448	SAAB	FB 6PK2330	4359063	SAAB	FB 6PK2625
04904728	SAAB	FB 6PK2625	4360103	SAAB	FB 6PK2625
06A903119	VW	529 0306 10	4395414	SAAB	FB 6PK2625
06E903133AA	PORSCHE	529 0245 10	4420654	OPEL	529 0353 10
06E903133AB	VW	529 0245 10	4420654	VAUXHALL	529 0353 10
06E903133AC	VW	529 0245 10	4421608	OPEL	529 0353 10
06E903133H	VW	529 0245 10	4421608	VAUXHALL	529 0353 10
06E903133M	VW	529 0245 10	4431A123	MITSUBISHI	FB 6PK2625
06E903137AB	AUDI	529 0245 10	4451A062	MITSUBISHI	FB 6PK2625
06E903137T	AUDI	FB 6PK2330	4451A115	MITSUBISHI	FB 6PK2625
06E903341E	VW	529 0245 10	5...		
06E903341H	VW	529 0245 10	5160289	FORD	FB 4PK1360
06K903133C	VW	529 0306 10	53010150	JEEP	FB 6PK2330
06L903137A	VW	529 0306 10	55562422	OPEL	FB 5PK1335
074145278D	VW	529 0244 10	55562422	VAUXHALL	FB 5PK1335
074145278E	VW	529 0244 10	55562423	OPEL	FB 5PK1335
074145933P	VW	529 0244 10	55562423	VAUXHALL	FB 5PK1335
1...			55567572	CHEVROLET	FB 6PK1405
1141314	FORD	FB 6PK1340	55567573	CHEVROLET	FB 6PK1405
1172000Q3J	NISSAN	529 0353 10	55567573	OPEL	FB 6PK1405
117209389R	NISSAN	529 0353 10	55567573	VAUXHALL	FB 6PK1405
117209956R	NISSAN	529 0353 10	55567574	CHEVROLET	FB 6PK1405
1340005	OPEL	FB 6PK1405	55567575	CHEVROLET	FB 6PK1405
1340005	VAUXHALL	FB 6PK1405	55578486	OPEL	FB 6XPK1853
1340017	OPEL	FB 5PK1335	55578486	VAUXHALL	FB 6XPK1853
1340017	VAUXHALL	FB 5PK1335	6...		
1340027	OPEL	FB 6XPK1853	6262000270	MERCEDES-BENZ	529 0248 10
1340027	VAUXHALL	FB 6XPK1853	6269930096	MERCEDES-BENZ	FB 7PK1545
1340A001	MITSUBISHI	FB 5PK1792	6G9Q6C301CA	FORD	FB 6PK2198
1340A035	MITSUBISHI	FB 5PK1792	9...		
1340A150	MITSUBISHI	FB 6PK2198	9091602437	LEXUS	FB 6PK2198
1416245	FORD	FB 6PK2198	93165540	OPEL	529 0353 10
1609956980	CITROËN	FB 6PK2198	93165540	VAUXHALL	529 0353 10
1609956980	PEUGEOT	FB 6PK2198	93185049	SAAB	FB 6PK2625
1611277480	CITROËN	529 0323 10	93185055	SAAB	FB 6PK2330
1611277480	PEUGEOT	529 0323 10	95507569	OPEL	529 0353 10
1611281080	CITROËN	529 0191 10	95507569	VAUXHALL	529 0353 10
1611281080	PEUGEOT	529 0191 10	95810211801	PORSCHE	529 0245 10
1611281180	CITROËN	529 0191 10	95810236110	PORSCHE	529 0245 10
1611281180	PEUGEOT	529 0191 10	95810236111	PORSCHE	529 0245 10
1611281480	CITROËN	529 0234 10	99366C2200	LEXUS	FB 6PK2198
1611281480	PEUGEOT	529 0234 10	A...		
1611282280	CITROËN	529 0234 10	A0079978192	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330
1611282280	PEUGEOT	529 0234 10	A0109975792	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330
1611627180	CITROËN	529 0309 10	A0119970492	MERCEDES-BENZ	FB 6PK2330
1611627180	DS	529 0309 10	A6262000270	MERCEDES-BENZ	529 0248 10
1611627180	PEUGEOT	529 0309 10	A6269930096	MERCEDES-BENZ	FB 7PK1545
1616897580	CITROËN	529 0310 10	C...		
1616897580	PEUGEOT	529 0310 10	CV6E6C301AA	FORD	FB 4PK1360
2...			CV6E6C301AB	FORD	FB 4PK1360
2008624	FORD	FB 6PK1340	CV6Z8620A	FORD	FB 4PK1360
2168928	FORD	FB 4PK1360	CV6Z8620C	FORD	FB 4PK1360
252122A000	KIA	FB 5PK1792	G...		
252122A001	KIA	FB 5PK1792	GK2Q6C301BA	FORD	FB 6PK1340
252122A340	HYUNDAI	FB 5PK1792			
252122A810	HYUNDAI	FB 5PK1792			
252122A840	HYUNDAI	FB 5PK1792			
3...					
30757514	VOLVO	FB 5XPK1123			
31110RZ0G01	HONDA	FB 7XPK1458			
31110RZ0G02	HONDA	FB 7XPK1458			
31258381	VOLVO	FB 5XPK1123			



			
---	---	--	---

P...

P30115909B

MAZDA

FB 6XPK953





Correspondance des références / Correspondance des références

DAYCO		DAYCO		DAYCO	
KPV255	529 0052 10				
KPV225	529 0234 10				
KPV268	529 0323 10				
KPV223	529 0344 10				
KPV241	529 0353 10				
3PK806EE	FB 3EPK806				
4PK1360	FB 4PK1360				
5PK1790	FB 5PK1792				
5PK1121K	FB 5XPK1123				
6PK1335	FB 6PK1340				
6PK1341	FB 6PK1340				
6PK2625	FB 6PK2625				
6PK1852K	FB 6XPK1853				





Correspondance des références / Correspondance des références

SNR		SNR		SNR	
KA85926	529 0234 10				
KA85936	529 0323 10				
KA85928	529 0344 10				
CA6PK1340	FB 6PK1340				



529 0043 10  [mm] 6PK 1990 M10	529 0044 10  [mm] 6PK 1870 M10
529 0049 10  [mm] 7PK 1103 M10 M10	529 0052 10  [mm] 6PK 1053
529 0085 10  [mm] 6PK 1100	529 0086 10  [mm] 6PK 1130
529 0191 10  [mm] 6PK 2563	529 0234 10  [mm] 6PK 1050
529 0244 10  [mm] 6PK 1718	529 0245 10  [mm] 7PK 1272

529 0248 10



529 0288 10




529 0295 10



529 0306 10



529 0309 10



529 0310 10



529 0312 10



529 0323 10



529 0330 10




529 0336 10



Illustrations / Illustrations

529 0344 10 (mm) 6PK 1070	529 0348 10 (mm) 6PK 1903
529 0351 10 (mm) 6PK 1853	529 0353 10 (mm) 7PK 1685
529 0359 10 (mm) 4PK 830 6PK 1835	529 0364 10 (mm) 7PK 2843
529 0368 10 (mm) 6PK 1870	529 0369 10 (mm) 6PK 1698
529 0370 10 (mm) 6PK 1870	FB 3EPK806 FEAD Belt


FB 4PK1360



FB 5PK1335



FB 5PK1792



FB 5PK1123




FB 6PK1340



FB 6PK1405



FB 6PK2198



FB 6PK2330



FB 6PK2625



FB 6PK1853



Illustrations / Illustrations

