



We pioneer motion

CONCEPT1

Une lubrification efficace

- Graisseur électrochimique
- Volume de lubrifiant : 60 cm³ ou 125 cm³
- Nombre de sorties de lubrifiant : 1

SCHAEFFLER


CONCEPT1

Une lubrification efficace

Domaines d'application

- Moteurs électriques
- Pompes
- Ventilateurs
- Convoyeurs
- Machines-outils (accessoires auxiliaires)
- Installations à câbles (galets de roulement)

Données techniques

- Un orifice d'évacuation du lubrifiant
- Lubrifiant : huile et graisse jusqu'à NLGI 2*
- Volume de lubrifiant : 60 cm³ ou 125 cm³
- Pression de fonctionnement : max. 5 bar
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Principe de fonctionnement : gaz
- Temps de décharge à 20°C: 1 à 12 mois
- Classe de protection: IP68
-  certifié
 - II 1G Ex ia IIC T6 Ga
 - II 1D Ex ia IIIC T80°C Da
 - I M1 Ex ia I Ma


Avantages du produit

- Flexible : cartouches préremplies avec le lubrifiant Schaeffler ARCANOL ou en cartouche vide à remplir avec votre propre graisse
- Durable : les cartouches vides peuvent être remplies jusqu'à trois fois afin de protéger l'environnement
- Economique : bon rapport qualité/prix dans une gamme d'appareils comparable
- Plug & Play: changement plus simple de la lubrification automatique (pas besoin d'un outil spécial)
- Certifié ATEX : lubrification sécurisée dans des zones à danger d'explosion

* Pour connaître la compatibilité du lubrifiant, veuillez contacter votre interlocuteur Schaeffler.



Divers accessoires disponibles (au choix)



Moteurs électriques



Pompes



Ventilateurs