



We pioneer motion

CONCEPT2

Une lubrification efficace

- Graisseur électromécanique
- Volume de lubrifiant : 250 cm³
- Nombre de sorties de lubrifiant : 2

SCHAEFFLER

CONCEPT2

Une lubrification efficace

Domaines d'application

- Moteurs électriques
- Pompes
- Ventilateurs
- Convoyeurs
- Robots
- Machines-outils (guidages linéaires et tables rondes)

Données techniques

- Deux sorties : deux corps de pompe simple avec chacun une sortie
- Intervalles de graissage paramétrables indépendamment
- Alimentation électrique : 24 V c.c. ou batterie
- Lubrifiant : graisse (programme Arcanol jusqu'à NLGI 2) et huile
- Réserve de lubrifiant : 250 cm³ (graisse), 280 cm³ (huile)
- Pression de fonctionnement : max. à 30 bar (batterie) ou 50 bar (24 V c.c.)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
- Principe de fonctionnement : Pompe à pistons
- Classe de protection : IP54

Avantages du produit

- Flexible : cartouches préremplies avec le lubrifiant Schaeffler ARCANOL ou en cartouche vide à remplir avec votre propre graisse
- Durable : les cartouches vides peuvent être remplies jusqu'à trois fois afin de protéger l'environnement
- Economique : bon rapport qualité/prix dans une gamme d'appareils comparable
- Interface multifonction : pour l'alimentation en tension, le contrôle (API externe) et le message d'état
- Pompes à piston spéciales : une mise sous pression importante permet de grandes longueurs de câble
- Facilité d'utilisation : programmation intuitive via l'écran LCD du panneau de commande



CONCEPT2
Avec cartouche




Sans cartouche



Cartouche Arcanol



Cartouche vide



Moteurs électriques



Pompes



Robots