



Sada rázových hlavic IMPACT-33 a IMPACT-39

Vlastnosti

Rychlá a přesná montáž ložisek

Pro bezpečnou, přesnou a rychlou montáž ložisek a ostatních obrobků s válcovým otvorem.

Při použití montážní sady IMPACT se v závislosti na montáži na hřídel nebo do pouzdra montážní síly přenášejí přímo na vnitřní nebo vnější kroužek, aby nedošlo k poškození ložiska.

Narážecí kroužky jsou vyrobeny z rázuvzdorného plastu. To zabraňuje kontaktu kov na kov a poškození nebo předčasnému opotřebení sedel ložisek. Rázové hlavice jsou vyrobeny z hliníku. Hlava kladiva bez zpětného rázu nevytváří žádné jiskry.

Součásti stroje

Sady lze použít pro vrtací průměry 10 mm do 60 mm. Rovněž montáž ostatních součástí stroje jako trubek, těsnicích kroužků, ozubených kol a řemenic lze s montážní sadou IMPACT provést bezpečně, přesně a rychle.

Přednosti

- Bezpečná, přesná a rychlá montáž
- Zamezení poškození ložisek, sedel ložisek a pouzder
- Pevné nárazecí kroužky z rázuvzdorného plastu
- Číslo nárazecích kroužků jsou výrazně vyrytá, takže je lze snadno přiřadit

Poznámka!

K použití v kombinaci s indukivními předehřívacími zařízeními (HEATER).

Sada rázových hlavic IMPACT-33 a IMPACT-39

- IMPACT-33**
- Se 3 rázovými hlavicemi
 - S 33 narážecími kroužky, vhodné celkem pro ± 375 ložisek



Obrázek 1
Sada rázových hlavic
IMPACT-33

Označení výrobku		IMPACT-33
Číslo výrobku		300430469-0000-10
Otvor narážecích kroužků	mm	10-50
Vnější průměr	mm	26-110
Otvor rázových hlavic	mm	18, 32, 52
Kladivo		0,7 kg, absorbuje nárazy a vibrace
Hmotnost	kg	4,8

ISO kódy ložisek končí na	Příklady	Narážecí trubka			Narážecí kroužek
		malá (small)	střední (medium)	velká (large)	
000	6000	S	–	–	10-26
200	2200	S	–	–	10-30
300	7300	S	–	–	10-35
001	6001	S	–	–	12-28
201	3201	S	–	–	12-32
301	7301	S	–	–	12-37
002	6002	S	–	–	15-32
202	2202	S	–	–	15-35
302	3302	S	–	–	15-42
003	16003	S	–	–	17-35
203	7203	S	–	–	17-40
303	2303	S	–	–	17-47
403	6403	–	M	–	20-52
004	7004	–	M	–	20-42
204	3204	–	M	–	20-47
304	2304	–	M	–	20-52
404	6404	–	M	–	25-62
005	7005	–	M	–	25-47
205	22205	–	M	–	25-52
305	3305	–	M	–	25-62
405	6405	–	M	–	30-72
006	6006	–	M	–	30-55
206	NU206	–	M	–	30-62
306	7306	–	M	–	30-72
406	6406	–	–	L	35-80
007	7007	–	–	L	35-62
207	22207	–	–	L	35-72
307	1307	–	–	L	35-80
407	NJ407	–	–	L	40-90
008	6008	–	–	L	40-68
208	2208	–	–	L	40-80
308	7308	–	–	L	40-90
408	6408	–	–	L	45-100
009	7009	–	–	L	45-75
209	6209	–	–	L	45-85
309	N309	–	–	L	45-100
409	6409	–	–	L	50-110
010	6010	–	–	L	50-80
210	2210	–	–	L	50-90
310	21310	–	–	L	50-110

Sada rázových hlavic IMPACT-33 a IMPACT-39

- IMPACT-39**
- Se 4 rázovými hlavicemi
 - S 39 narážecími kroužky, vhodné celkem pro ± 600 ložisek



Obrázek 2
Sada rázových hlavic
IMPACT-39

Označení výrobku		IMPACT-39
Číslo výrobku		300430477-0000-10
Otvor narážecích kroužků	mm	10-60
Vnější průměr	mm	26-130
Otvor rázových hlavic	mm	18, 32, 52, 62
Kladivo		0,7 kg, absorbuje nárazy a vibrace
Hmotnost	kg	6,5

001A11CA

ISO kódy ložisek končí na	Příklady	Narážecí trubka				Narážecí kroužek
		malá (small)	střední (medium)	velká (large)	extra velká (extra large)	
000	6000	S	–	–	–	10-26
200	2200	S	–	–	–	10-30
300	7300	S	–	–	–	10-35
001	6001	S	–	–	–	12-28
201	3201	S	–	–	–	12-32
301	7301	S	–	–	–	12-37
002	6002	S	–	–	–	15-32
202	2202	S	–	–	–	15-35
302	3302	S	–	–	–	15-42
003	16003	S	–	–	–	17-35
203	7203	S	–	–	–	17-40
303	2303	S	–	–	–	17-47
403	6403	–	M	–	–	20-52
004	7004	–	M	–	–	20-42
204	3204	–	M	–	–	20-47
304	2304	–	M	–	–	20-52
404	6404	–	M	–	–	25-62
005	7005	–	M	–	–	25-47
205	22205	–	M	–	–	25-52
305	3305	–	M	–	–	25-62
405	6405	–	M	–	–	30-72
006	6006	–	M	–	–	30-55
206	NU206	–	M	–	–	30-62
306	7306	–	M	–	–	30-72
406	6406	–	–	L	–	35-80
007	7007	–	–	L	–	35-62
207	22207	–	–	L	–	35-72
307	1307	–	–	L	–	35-80
407	NJ407	–	–	L	–	40-90
008	6008	–	–	L	–	40-68
208	2208	–	–	L	–	40-80
308	7308	–	–	L	–	40-90
408	6408	–	–	L	–	45-100
009	7009	–	–	L	–	45-75
209	6209	–	–	L	–	45-85
309	N309	–	–	L	–	45-100
409	6409	–	–	L	–	50-110
010	6010	–	–	L	–	50-80
210	2210	–	–	L	–	50-90
310	21310	–	–	L	–	50-110
011	6011	–	–		XL	55-90
211	20211	–	–		XL	55-100
311	3211	–	–		XL	55-120
012	6012	–	–		XL	60-95
212	20212	–	–		XL	60-110
312	3215	–	–		XL	60-130

Sada rázových hlavic IMPACT-33 a IMPACT-39


Použití a součásti

Následující obrázky ukazují použití sady rázových hlavic a některé součásti této sady.

Obrázek 3
Montáž ložiska pomocí kladiva a sady rázových hlavic



Obrázek 4
Rázová hlavice a narážecí kroužek při montáži ložiska



Obrázek 5
Rázová hlavice s narážecími kroužky



Schaeffler CZ s.r.o.

Průběžná 74a

100 00 Praha 10

Česká republika

www.schaeffler.cz

info.cz@schaeffler.com

Tel. +420 267 298 111

Všechny údaje jsme pečlivě připravili a zkontrolovali, nemůžeme však zaručit jejich úplnou bezchybnost. Opravy zůstávají vyhrazeny. Proto prosím vždy zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktuálnější informace nebo oznámení o změně. Tato publikace nahrazuje veškeré odlišné údaje ze starších publikací. Přetisk, byť i jen částečný, je možný pouze s naším schválením.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
PDB 68 / cs-CZ / CZ / 2023-08