



Set di boccole di arresto IMPACT-33 e IMPACT-39

Caratteristiche Montaggio rapido e preciso del cuscinetto

Per il montaggio sicuro, preciso e rapido del cuscinetto e di altri pezzi con foro cilindrico.

Quando si utilizza un kit di montaggio IMPACT, le forze di montaggio vengono trasmesse direttamente all'anello interno o esterno, a seconda dell'installazione su un albero o nell'alloggiamento, per evitare danni al cuscinetto.

Gli anelli di arresto sono realizzati in plastica resistente agli urti. In questo modo si evita il contatto tra metalli e il danneggiamento o l'usura prematura delle sedi del cuscinetto. Le boccole di arresto sono realizzate in alluminio. La testa del martello senza rinculo non produce scintille.

Componenti della macchina

I set possono essere impiegati per diametri del foro da 10 mm a 60 mm. Anche il montaggio di altri componenti della macchina, come tubi, anelli di tenuta, ingranaggi e pulegge, può essere eseguito in modo sicuro, preciso e rapido con il kit di montaggio IMPACT.

Vantaggi

- Montaggio sicuro, preciso e rapido
- Evitare danni al cuscinetto, alla sede del cuscinetto e all'alloggiamento
- Robusti anelli di arresto realizzati in plastica resistente agli urti
- I numeri degli anelli di arresto sono incisi in modo chiaro e quindi facili da assegnare

Nota!

Da utilizzare in combinazione con dispositivi di riscaldamento induttivi (HEATER).

Set di boccole di arresto IMPACT-33 e IMPACT-39

IMPACT-33

- Con 3 boccole di arresto
- Con 33 anelli di arresto, adatti per un totale di ± 375 cuscinetti



Figura 1
Set di boccole di arresto
IMPACT-33

Sigla articolo		IMPACT-33
Codice articolo		300430469-0000-10
Foro anelli di arresto	mm	10-50
Diametro esterno	mm	26-110
Foro boccole di arresto	mm	18, 32, 52
Martello percussore		0,7 kg, assorbe urti e vibrazioni
Massa	kg	4,8

001A119A

I codici ISO dei cuscinetti terminano con	Esempi	Boccola di arresto			Anello di arresto
		piccolo (small)	medio (medium)	grande (large)	
000	6000	S	–	–	10-26
200	2200	S	–	–	10-30
300	7300	S	–	–	10-35
001	6001	S	–	–	12-28
201	3201	S	–	–	12-32
301	7301	S	–	–	12-37
002	6002	S	–	–	15-32
202	2202	S	–	–	15-35
302	3302	S	–	–	15-42
003	16003	S	–	–	17-35
203	7203	S	–	–	17-40
303	2303	S	–	–	17-47
403	6403	–	M	–	20-52
004	7004	–	M	–	20-42
204	3204	–	M	–	20-47
304	2304	–	M	–	20-52
404	6404	–	M	–	25-62
005	7005	–	M	–	25-47
205	22205	–	M	–	25-52
305	3305	–	M	–	25-62
405	6405	–	M	–	30-72
006	6006	–	M	–	30-55
206	NU206	–	M	–	30-62
306	7306	–	M	–	30-72
406	6406	–	–	L	35-80
007	7007	–	–	L	35-62
207	22207	–	–	L	35-72
307	1307	–	–	L	35-80
407	NJ407	–	–	L	40-90
008	6008	–	–	L	40-68
208	2208	–	–	L	40-80
308	7308	–	–	L	40-90
408	6408	–	–	L	45-100
009	7009	–	–	L	45-75
209	6209	–	–	L	45-85
309	N309	–	–	L	45-100
409	6409	–	–	L	50-110
010	6010	–	–	L	50-80
210	2210	–	–	L	50-90
310	21310	–	–	L	50-110

Set di boccole di arresto IMPACT-33 e IMPACT-39

- IMPACT-39**
- Con 4 boccole di arresto
 - Con 39 anelli di arresto, adatti per un totale di ± 600 cuscinetti



Figura 2
Set di boccole di arresto
IMPACT-39

Sigla articolo		IMPACT-39
Codice articolo		300430477-0000-10
Foro anelli di arresto	mm	10-60
Diametro esterno	mm	26-130
Foro boccole di arresto	mm	18, 32, 52, 62
Martello percussore		0,7 kg, assorbe urti e vibrazioni
Massa	kg	6,5

I codici ISO dei cuscinetti terminano con	Esempi	Boccola di arresto				Anello di arresto
		piccolo (small)	medio (medium)	grande (large)	extra grande (extra large)	
000	6000	S	-	-	-	10-26
200	2200	S	-	-	-	10-30
300	7300	S	-	-	-	10-35
001	6001	S	-	-	-	12-28
201	3201	S	-	-	-	12-32
301	7301	S	-	-	-	12-37
002	6002	S	-	-	-	15-32
202	2202	S	-	-	-	15-35
302	3302	S	-	-	-	15-42
003	16003	S	-	-	-	17-35
203	7203	S	-	-	-	17-40
303	2303	S	-	-	-	17-47
403	6403	-	M	-	-	20-52
004	7004	-	M	-	-	20-42
204	3204	-	M	-	-	20-47
304	2304	-	M	-	-	20-52
404	6404	-	M	-	-	25-62
005	7005	-	M	-	-	25-47
205	22205	-	M	-	-	25-52
305	3305	-	M	-	-	25-62
405	6405	-	M	-	-	30-72
006	6006	-	M	-	-	30-55
206	NU206	-	M	-	-	30-62
306	7306	-	M	-	-	30-72
406	6406	-	-	L	-	35-80
007	7007	-	-	L	-	35-62
207	22207	-	-	L	-	35-72
307	1307	-	-	L	-	35-80
407	NJ407	-	-	L	-	40-90
008	6008	-	-	L	-	40-68
208	2208	-	-	L	-	40-80
308	7308	-	-	L	-	40-90
408	6408	-	-	L	-	45-100
009	7009	-	-	L	-	45-75
209	6209	-	-	L	-	45-85
309	N309	-	-	L	-	45-100
409	6409	-	-	L	-	50-110
010	6010	-	-	L	-	50-80
210	2210	-	-	L	-	50-90
310	21310	-	-	L	-	50-110
011	6011	-	-		XL	55-90
211	20211	-	-		XL	55-100
311	3211	-	-		XL	55-120
012	6012	-	-		XL	60-95
212	20212	-	-		XL	60-110
312	3215	-	-		XL	60-130

Set di boccole di arresto IMPACT-33 e IMPACT-39

Impiego e componenti

Le immagini seguenti mostrano l'impiego del set di boccole di arresto e alcuni componenti.



Figura 3
Installazione del cuscinetto con martello e set di boccole di arresto




Figura 4
Boccola di arresto e anello di arresto durante l'installazione del cuscinetto



Figura 5
Boccola di arresto e anelli di arresto

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7
28015 Momo (Novara)
Italia
www.schaeffler.it
marketing.it@schaeffler.com
Tel. +39 321 929 291

Tutti le informazioni sono state da noi redatte e verificate accuratamente, tuttavia non possiamo garantire la completa assenza di errori. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali correzioni. Verificare quindi sempre l'eventuale disponibilità di informazioni più aggiornate o indicazioni di modifica. Questa pubblicazione va a sostituire tutte le informazioni divergenti di pubblicazioni precedenti. La riproduzione, anche parziale, è consentita solamente previa nostra autorizzazione.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
PDB 68 / it-IT / IT / 2023-09