# ZMS - Sollwerttabelle

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0003 10 | 3 | 1 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0005 10 | 2 | 1 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0006 10 | 2 | 1 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0009 10 | 2 | 1 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0011 10 | 11 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0012 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0013 10 | 11 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0014 11 | 11 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0015 11 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0016 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0017 11 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0018 10 | 5 | 2 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0018 11 | 5 | 2 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0019 10 | 6 | 2 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0019 11 | 6 | 2 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0020 10 | 6 | 2 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0021 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0021 11 | 17 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0022 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0023 10 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0023 11 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0024 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0025 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0028 11 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0029 11 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0030 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0031 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0032 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0033 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0034 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0035 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0036 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0037 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0038 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0040 10 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0041 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0042 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0043 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0044 10 | 9 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0045 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0047 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0048 10 | 8 | 3 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0049 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0050 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0050 11 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0051 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0052 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0053 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0054 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0055 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0056 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0057 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0058 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0059 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0060 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0061 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0062 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0063 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0064 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0065 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0066 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0067 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0068 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0069 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0071 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0072 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0073 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0074 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0076 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0077 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0078 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0079 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0080 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0080 11 | 17 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0081 10 | 17 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0082 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0083 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0084 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0085 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0086 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0087 11 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0088 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0089 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0090 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0091 10 | 15 | 4 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0092 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0093 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0094 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0095 10 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0096 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0097 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0098 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0099 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0100 10 | 10 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0100 11 | 10 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0102 10 | 6 | 2 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0103 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0104 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0105 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0106 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0107 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0108 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0109 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0110 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0111 10 | 12 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0112 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0113 10 | | | | ☐ | | ☐ |
| 415 0113 11 | 12 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0114 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0115 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0116 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☑ |
| 415 0117 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0118 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0119 10 | 12 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0120 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0121 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0122 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0123 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0126 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0127 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0129 10 | | | | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0130 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0131 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0132 10 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0134 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0134 11 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0135 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0136 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0137 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0138 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0139 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0140 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0141 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0142 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0142 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0143 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☑ | 7 | ☑ |
| 415 0144 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0145 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0146 10 | * | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0147 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0148 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0149 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0150 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0151 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0152 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0153 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0154 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0155 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0156 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0157 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0158 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0159 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0160 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0161 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0162 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0163 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0164 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0165 10 | 27 | 10 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0168 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0169 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0170 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0171 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0172 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0173 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0174 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0175 10 | 13 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0176 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0177 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 6 | ☑ |
| 415 0178 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0179 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0180 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0181 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0182 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0183 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0184 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0185 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0186 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0187 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0188 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0189 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0190 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0191 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0193 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0194 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0195 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0196 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0197 10 | 12 | 4 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0198 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0199 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0200 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0201 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0202 10 | * | 7 | 1,6 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0203 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0204 10 | * | 6 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0205 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0206 10 | 13 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0207 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0208 10 | 30 | 9 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0210 10 | 14 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0211 10 | 21 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0212 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0213 10 | 10 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0213 11 | 10 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0215 10 | 18 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0216 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0217 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0219 10 | 17 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0220 10 | 12 | 5 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0221 10 | 23 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0222 10 | 24 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0223 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0224 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0225 10 | 23 | 9 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0230 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0231 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0232 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0233 10 | 19 | 8 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0234 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0235 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0237 10 | 20 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0238 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0239 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0240 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 4 | ☐ |
| 415 0241 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0242 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0243 10 | 19 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0244 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0245 10 | 19 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0246 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0247 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0248 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 415 0249 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0250 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0251 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0254 10 | 9 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0256 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0257 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0258 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0261 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0264 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0265 10 | 22 | 8 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0266 10 | 20 | 7 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0267 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0268 10 | 11 | 3 | 1,6 | ☑ | 7 | ☑ |
| 415 0269 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0270 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0271 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0272 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0273 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0274 10 | 21 | 5 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0275 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0276 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0277 10 | 9 | 4 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0278 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0279 10 | 22 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0280 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0281 11 | 19 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0282 10 | 23 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0283 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0284 10 | 21 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0285 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0286 10 | 17 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0287 10 | 22 | 9 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0289 10 | 9 | 3 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0290 10 | 21 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0292 10 | 17 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0293 10 | 19 | 8 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0294 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0296 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0297 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0298 10 | 13 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0299 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0300 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0301 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0302 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0303 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0304 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0305 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0307 10 | 23 | 9 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0308 10 | 17 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0309 10 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0310 10 | 22 | 9 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0311 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0312 10 | 14 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0313 10 | 14 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0314 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0315 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0316 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0317 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0318 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0319 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0320 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0321 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0322 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0323 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0324 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0325 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0326 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0328 10 | 23 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0329 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0330 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0331 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0332 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0333 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0334 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0335 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0336 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0337 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0338 10 | 14 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0339 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0340 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0341 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0342 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0343 10 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☐ |
| 415 0344 10 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☑ |
| 415 0346 10 | ** | ** | ** | ☑ | 6 | ☑ |
| 415 0347 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0348 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0349 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 10 | ☑ |
| 415 0350 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0351 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0352 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 10 | ☑ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0353 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0354 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0355 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0356 10 | 18 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0357 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0358 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0359 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0360 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0361 10 | 13 | 4 | 1,6 | ☑ | 10 | ☑ |
| 415 0362 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0363 11 | 19 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0364 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0365 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0366 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0367 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0368 10 | 10 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0369 10 | 8 | 3 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0370 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0371 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0372 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0374 10 | 13 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0375 10 | 23 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0376 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0377 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0378 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0379 10 | 9 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0380 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0383 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0385 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0386 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0387 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☑ |
| 415 0388 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0389 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0390 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0391 10 | 9 | 3 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0392 10 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0393 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0394 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0395 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0396 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0397 10 | 13 | 4 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0399 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0400 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0400 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0401 10 | 23 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0402 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0403 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0404 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0405 10 | 21 | 8 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0406 10 | 13 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0407 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0408 10 | 20 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0409 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0410 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0412 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0413 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0414 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0415 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0416 10 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0417 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0418 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0419 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0420 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0422 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0423 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0427 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0429 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0430 10 | 8 | 2 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0431 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0433 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0435 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0436 10 | 10 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0437 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0438 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0439 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0441 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0442 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0445 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0450 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0452 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0453 10 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0454 10 | 25 | 10 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0455 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0456 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0457 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0458 10 | 13 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0459 10 | 8 | 2 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0461 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0462 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0463 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0464 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0465 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0466 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0467 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0468 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0469 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0470 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0471 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0472 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0473 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0474 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0475 10 | 10 | 3 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0476 10 | 20 | 5 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0477 10 | 20 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0478 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0479 10 | 11 | 3 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0480 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0481 10 | 9 | 3 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0482 10 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0483 10 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0484 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0485 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0487 10 | 22 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0488 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☑ |
| 415 0489 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0489 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 415 0490 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0490 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0491 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0492 10 | 20 | 8 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0493 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0494 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0495 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0496 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0497 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0498 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0499 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0500 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0502 10 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0503 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0505 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0506 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0507 10 | 14 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0509 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0510 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0512 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0513 10 | 12 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0514 10 | 13 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0515 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0516 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0517 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0519 10 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0520 10 | 13 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0522 10 | 19 | 7 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0523 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0524 10 | 11 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0525 10 | 8 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0526 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0528 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0529 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0530 10 | 12 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0531 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0532 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0535 10 | 9 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0537 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0538 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0539 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0540 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0541 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0542 09 | ** | ** | ** | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0543 10 | 11 | 3 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0544 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0545 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0546 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0547 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0548 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0549 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0550 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0551 10 | 8 | 3 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0552 10 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0553 08 | ** | ** | ** | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0554 10 | 16 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0555 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0556 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0557 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0558 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0559 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0560 10 | 17 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0562 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0562 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0564 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0565 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0567 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0568 10 | 17 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0570 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0572 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☑ |
| 415 0573 09 | ** | ** | ** | ☐ | 7 | ☐ |
| 415 0574 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0575 09 | ** | ** | ** | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0576 10 | 13 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0578 09 | ** | ** | ** | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0579 10 | 24 | 9 | 2,9 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0581 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0582 09 | ** | ** | ** | ☐ | 9 | ☐ |
| 415 0583 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0584 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0584 10 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0591 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0600 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0602 08 | ** | ** | ** | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0610 10 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0612 10 | 21 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0613 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0614 08 | ** | ** | ** | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0615 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0618 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0619 10 | 8 | 3 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0620 10 | 22 | 7 | 1,6 | ☐ | 6 | ☑ |
| 415 0621 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0623 08 | ** | ** | ** | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0625 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0626 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0627 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0628 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0628 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0629 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0630 10 | 17 | 5 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0631 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0637 10 | 20 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0639 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0641 10 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0643 10 | 7 | 2 | 1,6 | ☐ | 7 | ☑ |
| 415 0644 09 | ** | ** | ** | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0646 10 | 13 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0647 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0649 10 | 18 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0650 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0651 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0655 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0656 10 | 10 | 4 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0657 10 | 20 | 8 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0658 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0663 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0667 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0670 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0672 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0682 09 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0685 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0686 08 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0699 10 | 29 | 11 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0701 10 | 19 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0702 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 415 0703 10 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 415 0708 10 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0714 10 | 28 | 11 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0716 10 | 17 | 7 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0718 10 | 30 | 12 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0719 10 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 415 0722 10 | 26 | 9 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 415 0735 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0748 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☑ |
| 415 0751 10 | 20 | 7 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 415 0752 10 | 21 | 8 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 415 0753 10 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 415 0758 10 | 18 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 417 0001 10 | 11 | 3 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0003 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0007 11 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0008 11 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0009 10 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0010 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0012 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0014 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0015 11 | 14 | 5 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0016 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0019 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0019 11 | 12 | 5 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 417 0020 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 417 0021 10 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 417 0027 10 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 417 0047 10 | 22 | 8 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 417 0054 10 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 600 0001 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 600 0002 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 600 0003 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 600 0004 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 0005 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 600 0006 00 | 12 | 5 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 600 0007 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☐ | | ☐ |
| 600 0008 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | | ☐ |
| 600 0012 00 | 11 | 4 | 1,6 | ☑ | | ☐ |
| 600 0013 00 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0014 00 | 18 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0016 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0017 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0018 00 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 600 0019 00 | 12 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0020 00 | * | 7 | 1,6 | ☐ | 7 | ☐ |
| 600 0021 00 | * | 7 | 1,6 | ☐ | 7 | ☐ |
| 600 0022 00 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0023 00 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0024 00 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0025 00 | 17 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0026 00 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0027 00 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0029 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0030 00 | 18 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0031 00 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0032 00 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0033 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0034 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0035 00 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0036 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0037 00 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0038 00 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0039 00 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0040 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0041 00 | * | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0042 00 | * | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0043 00 | 15 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0044 00 | 16 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0045 00 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0046 00 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0047 00 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0048 00 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0049 00 | 19 | 7 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0050 00 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0053 00 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0054 00 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0055 00 | 10 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☑ |
| 600 0056 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 600 0058 00 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 0060 00 | 19 | 8 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 600 0062 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0063 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0064 00 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0065 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☑ |
| 600 0066 00 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0067 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0068 00 | 18 | 7 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0069 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0070 00 | 20 | 8 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0071 00 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0072 00 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0073 00 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0076 00 | 10 | 4 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0078 00 | * | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0079 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0080 00 | * | 5 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0083 00 | 15 | 6 | 1,6 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0084 00 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0087 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0094 00 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 10 | ☐ |
| 600 0121 00 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0125 00 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0136 00 | 20 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0137 00 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0138 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☐ |
| 600 0139 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☑ |
| 600 0140 00 | 23 | 9 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0141 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☐ |
| 600 0143 00 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0144 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☑ |
| 600 0146 00 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0147 00 | ** | ** | ** | ☑ | 6 | ☑ |
| 600 0148 00 | 17 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0149 00 | 20 | 6 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0150 00 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☑ |
| 600 0151 00 | 15 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0153 00 | ** | ** | ** | ☐ | 6 | ☑ |
| 600 0156 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☑ |
| 600 0158 00 | 20 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0164 00 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0165 00 | 15 | 5 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0166 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0167 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0168 00 | 19 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0169 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 0170 00 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0171 00 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0172 00 | 15 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0173 00 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0174 00 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0175 00 | 12 | 4 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0177 00 | 15 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0178 00 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0179 00 | 12 | 5 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0180 00 | 27 | 10 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0181 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☐ | 10 | ☐ |
| 600 0182 00 | 13 | 5 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0183 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0184 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0185 00 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0186 00 | 17 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0188 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0189 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0190 00 | 14 | 4 | 1,6 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0197 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0198 00 | 18 | 6 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0199 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 6 | ☐ |
| 600 0200 00 | 19 | 6 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0201 00 | 18 | 6 | 1,6 | ☑ | 6 | ☐ |
| 600 0202 00 | 18 | 7 | 2,9 | ☐ | 8 | ☑ |
| 600 0204 00 | 19 | 7 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0209 00 | 19 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0210 00 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 600 0211 00 | 15 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0214 00 | 16 | 6 | 2,9 | ☐ | 10 | ☐ |
| 600 0215 10 | 14 | 5 | 2,9 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0217 00 | ** | ** | ** | ☐ | 3 | ☐ |
| 600 0218 00 | 15 | 6 | 1,6 | ☑ | 7 | ☐ |
| 600 0221 00 | 16 | 5 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0222 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0223 00 | 17 | 6 | 2,9 | ☐ | 8 | ☐ |
| 600 0224 00 | 16 | 6 | 1,6 | ☑ | 8 | ☐ |
| 600 0228 00 | 16 | 5 | 2,9 | ☑ | 6 | ☐ |

| LuK Artikelnr. | Max. Freiwinkel [°] | Max. Zähne des Anlasserzahnkranzes [Anzahl] | Max. Kippspiel [mm] | Reibsteuer-scheibe [Ja/Nein] | KW-Verschraubungsbohrung [Anzahl] | Pilotlager [Ja/Nein] |
|---|---|---|---|---|---|---|

* Anzahl Zähne des Anlasserzahnkranzes verwenden

** Keine technischen Werte zur Prüfung vorhanden

Ersatzteil-Nummern der Fahrzeughersteller können im Online Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder in TecDoc unter www.repxpert.de auf die Schaeffler Automotive Aftermarket Nummer umgeschlüsselt werden.

Messwerte für Neuaufnahmen im Schaeffler Automotive Aftermarket Lieferprogramm sind unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder www.repxpert.de verfügbar.

Mehr Werkstattwissen unter: www.repxpert.de
Service-Center: 00800 1753-3333
*Kostenfreie Rufnummer, Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr
www.schaeffler-aftermarket.de