Volant bimasse - Table des valeurs

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0003 10	3	1	1,6	☑	8	☐
415 0005 10	2	1	1,6	☑	8	☐
415 0006 10	2	1	1,6	☑	6	☐
415 0009 10	2	1	1,6	☐	8	☑
415 0011 10	11	5	1,6	☐	8	☐
415 0012 10	10	4	1,6	☑	8	☐
415 0013 10	11	5	1,6	☑	8	☐
415 0014 11	11	5	1,6	☑	8	☑
415 0015 11	15	5	1,6	☐	8	☐
415 0016 10	19	6	1,6	☐	8	☐
415 0017 11	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0018 10	5	2	1,6	☐	9	☑
415 0018 11	5	2	1,6	☐	9	☑
415 0019 10	6	2	1,6	☐	9	☑
415 0019 11	6	2	1,6	☐	9	☑
415 0020 10	6	2	1,6	☐	9	☑
415 0021 10	17	5	1,6	☐	8	☐
415 0021 11	17	5	1,6	☐	8	☐
415 0022 10	15	6	1,6	☑	8	☐
415 0023 10	14	6	1,6	☑	8	☐
415 0023 11	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0024 10	14	5	1,6	☐	9	☐
415 0025 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0028 11	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0029 11	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0030 10	16	6	1,6	☐	6	☐
415 0031 10	15	5	1,6	☑	6	☐
415 0032 10	10	4	1,6	☐	9	☐
415 0033 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0034 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0035 10	15	6	1,6	☑	6	☐
415 0036 10	11	4	1,6	☐	8	☐
415 0037 10	11	4	1,6	☐	8	☐
415 0038 10	15	5	1,6	☐	8	☐
415 0040 10	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0041 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0042 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0043 10	13	5	1,6	☐	8	☑
415 0044 10	9	4	1,6	☑	8	☐
415 0045 10	13	5	1,6	☐	6	☐
415 0047 10	19	6	1,6	☐	8	☐
415 0048 10	8	3	1,6	☐	8	☑
415 0049 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0050 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0050 11	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0051 10	13	5	1,6	☐	9	☑

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0052 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0053 10	15	6	1,6	☑	8	☐
415 0054 10	15	6	1,6	☐	8	☑
415 0055 10	14	5	1,6	☐	8	☐
415 0056 10	15	6	1,6	☐	10	☐
415 0057 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0058 10	13	5	1,6	☐	8	☐
415 0059 10	20	7	2,9	☑	6	☐
415 0060 10	15	6	1,6	☑	8	☐
415 0061 10	15	6	1,6	☑	6	☐
415 0062 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0063 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0064 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0065 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0066 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0067 10	15	6	1,6	☑	6	☐
415 0068 10	16	5	1,6	☐	8	☐
415 0069 10	14	5	1,6	☐	8	☐
415 0071 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0072 10	15	6	1,6	☐	8	☐
415 0073 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0074 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0076 10	15	6	1,6	☑	8	☐
415 0077 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0078 10	15	5	1,6	☑	8	☐
415 0079 10	16	6	1,6	☑	10	☐
415 0080 10	17	7	1,6	☐	10	☐
415 0080 11	17	7	2,9	☐	10	☐
415 0081 10	17	7	2,9	☐	8	☐
415 0082 10	17	6	1,6	☐	8	☐
415 0083 10	14	5	1,6	☐	9	☐
415 0084 10	14	5	1,6	☐	9	☐
415 0085 10	10	4	1,6	☐	9	☐
415 0086 10	17	6	1,6	☐	9	☐
415 0087 11	16	6	1,6	☐	10	☐
415 0088 10	16	5	1,6	☑	8	☐
415 0089 10	15	5	1,6	☐	8	☐
415 0090 10	15	5	1,6	☑	7	☐
415 0091 10	15	4	1,6	☑	6	☐
415 0092 10	16	6	1,6	☐	6	☐
415 0093 10	14	4	1,6	☐	8	☐
415 0094 10	17	5	1,6	☑	8	☑
415 0095 10	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0096 10	17	6	1,6	☑	10	☐
415 0097 10	15	6	1,6	☑	8	☑
415 0098 10	16	6	1,6	☑	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0099 10	14	5	1,6	☐	8	☐
415 0100 10	10	3	1,6	☑	8	☐
415 0100 11	10	3	1,6	☑	8	☐
415 0102 10	6	2	1,6	☐	8	☑
415 0103 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0104 10	19	6	1,6	☐	8	☐
415 0105 10	17	5	1,6	☐	8	☐
415 0106 10	10	4	1,6	☑	8	☐
415 0107 10	10	4	1,6	☑	8	☐
415 0108 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0109 10	15	5	1,6	☐	8	☐
415 0110 10	14	5	1,6	☐	9	☐
415 0111 10	12	5	1,6	☑	6	☐
415 0112 10	16	6	1,6	☑	6	☐
415 0113 10				☐		☐
415 0113 11	12	5	1,6	☑	6	☐
415 0114 10	16	5	1,6	☑	6	☐
415 0115 10	16	6	1,6	☐	10	☐
415 0116 10	18	6	1,6	☑	7	☑
415 0117 10	15	6	1,6	☑	8	☐
415 0118 10	17	7	1,6	☑	8	☑
415 0119 10	12	5	1,6	☑	8	☑
415 0120 10	14	5	1,6	☐	8	☑
415 0121 10	18	6	1,6	☐	8	☐
415 0122 10	19	6	1,6	☐	8	☐
415 0123 10	11	4	1,6	☑	8	☐
415 0126 10	16	6	1,6	☐	8	☑
415 0127 10	15	6	1,6	☐	10	☐
415 0129 10				☐	8	☐
415 0130 10	11	4	1,6	☑	8	☐
415 0131 10	16	6	1,6	☐	8	☑
415 0132 10	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0134 10	16	6	1,6	☐	10	☐
415 0134 11	16	6	2,9	☐	10	☐
415 0135 10	16	6	1,6	☑	8	☐
415 0136 10	18	7	1,6	☑	8	☑
415 0137 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0138 10	19	7	1,6	☑	8	☐
415 0139 10	15	6	1,6	☐	6	☐
415 0140 10	20	8	1,6	☑	8	☐
415 0141 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0142 10	15	6	1,6	☑	7	☐
415 0142 10	15	6	1,6	☑	7	☐
415 0143 10	14	4	1,6	☑	7	☑
415 0144 10	15	6	1,6	☐	10	☐
415 0145 10	16	5	1,6	☑	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0146 10	*	5	1,6	☑	7	☐
415 0147 10	15	6	1,6	☐	6	☐
415 0148 10	17	7	1,6	☑	8	☑
415 0149 10	15	6	1,6	☐	8	☑
415 0150 10	16	5	1,6	☑	6	☐
415 0151 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0152 10	18	6	1,6	☑	8	☑
415 0153 10	15	5	1,6	☑	6	☐
415 0154 10	17	5	2,9	☐	7	☐
415 0155 10	14	5	1,6	☑	8	☐
415 0156 10	17	6	2,9	☐	6	☐
415 0157 10	17	6	1,6	☑	10	☐
415 0158 10	19	6	1,6	☐	8	☐
415 0159 10	12	4	2,9	☐	8	☐
415 0160 10	13	5	1,6	☐	8	☐
415 0161 10	15	5	2,9	☑	8	☐
415 0162 10	14	5	1,6	☐	8	☐
415 0163 10	17	6	2,9	☑	10	☐
415 0164 10	14	5	1,6	☑	8	☐
415 0165 10	27	10	1,6	☑	6	☐
415 0168 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0169 10	16	6	2,9	☑	6	☐
415 0170 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0171 10	17	6	1,6	☐	6	☐
415 0172 10	17	7	1,6	☐	6	☐
415 0173 10	15	6	1,6	☑	6	☐
415 0174 10	18	6	1,6	☐	6	☐
415 0175 10	13	4	1,6	☐	8	☐
415 0176 10	16	6	1,6	☐	8	☐
415 0177 10	18	7	1,6	☑	6	☑
415 0178 10	16	6	2,9	☐	10	☐
415 0179 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0180 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0181 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0182 10	15	6	2,9	☑	6	☐
415 0183 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0184 10	13	5	1,6	☑	8	☑
415 0185 10	16	6	2,9	☑	8	☐
415 0186 10	15	6	1,6	☐	8	☐
415 0187 10	18	7	1,6	☑	8	☑
415 0188 10	16	6	1,6	☑	10	☐
415 0189 10	11	4	2,9	☐	8	☑
415 0190 10	11	4	2,9	☐	8	☐
415 0191 10	15	6	2,9	☑	8	☐
415 0193 10	15	6	1,6	☑	7	☐
415 0194 10	14	4	1,6	☐	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0195 10	16	6	1,6	☐	10	☐
415 0196 10	15	6	1,6	☑	8	☑
415 0197 10	12	4	1,6	☐	9	☑
415 0198 10	18	6	2,9	☐	8	☐
415 0199 10	16	6	1,6	☐	6	☐
415 0200 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0201 10	15	5	1,6	☐	8	☐
415 0202 10	*	7	1,6	☐	7	☐
415 0203 10	15	6	2,9	☑	6	☐
415 0204 10	*	6	2,9	☑	7	☐
415 0205 10	17	5	2,9	☑	8	☐
415 0206 10	13	4	2,9	☐	6	☐
415 0207 10	18	7	1,6	☑	10	☐
415 0208 10	30	9	1,6	☐	8	☑
415 0210 10	14	6	1,6	☑	8	☑
415 0211 10	21	8	1,6	☑	8	☑
415 0212 10	14	5	1,6	☐	6	☐
415 0213 10	10	3	1,6	☑	8	☐
415 0213 11	10	3	1,6	☑	8	☐
415 0215 10	18	5	1,6	☑	8	☐
415 0216 10	16	5	1,6	☑	8	☐
415 0217 10	15	5	2,9	☑	8	☐
415 0219 10	17	7	2,9	☐	10	☐
415 0220 10	12	5	2,9	☑	10	☐
415 0221 10	23	7	1,6	☑	8	☑
415 0222 10	24	7	1,6	☑	7	☐
415 0223 10	17	7	1,6	☑	8	☑
415 0224 10	17	7	1,6	☑	7	☐
415 0225 10	23	9	2,9	☑	8	☐
415 0230 10	13	5	1,6	☐	8	☑
415 0231 10	16	6	1,6	☑	6	☐
415 0232 10	17	6	2,9	☐	8	☐
415 0233 10	19	8	2,9	☑	8	☑
415 0234 10	18	7	2,9	☐	8	☐
415 0235 10	17	6	2,9	☐	6	☐
415 0237 10	20	6	1,6	☐	8	☐
415 0238 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0239 10	16	6	1,6	☑	8	☑
415 0240 10	18	7	2,9	☐	4	☐
415 0241 10	20	6	2,9	☐	6	☐
415 0242 10	10	4	1,6	☐	8	☑
415 0243 10	19	8	1,6	☑	8	☑
415 0244 10	16	5	2,9	☑	6	☐
415 0245 10	19	8	1,6	☑	8	☑
415 0246 10	16	6	1,6	☐	10	☐
415 0247 10	16	6	1,6	☑	8	☑

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0248 10	14	5	2,9	☑		☐
415 0249 10	19	7	1,6	☑	8	☐
415 0250 10	18	7	2,9	☑	6	☐
415 0251 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0254 10	9	3	2,9	☐	6	☑
415 0256 10	18	7	2,9	☐	8	☐
415 0257 10	15	5	2,9	☐	8	☐
415 0258 10	14	5	2,9	☑	6	☐
415 0261 10	18	7	1,6	☑	7	☐
415 0264 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0265 10	22	8	2,9	☐	8	☐
415 0266 10	20	7	1,6	☑	6	☐
415 0267 10	16	6	1,6	☐	8	☐
415 0268 10	11	3	1,6	☑	7	☑
415 0269 10	20	7	2,9	☑	6	☐
415 0270 10	15	6	1,6	☑	7	☐
415 0271 10	15	6	2,9	☑	8	☐
415 0272 10	19	6	1,6	☑	8	☑
415 0273 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0274 10	21	5	1,6	☐	6	☐
415 0275 10	18	6	2,9	☑	7	☐
415 0276 10	10	4	2,9	☐	8	☐
415 0277 10	9	4	2,9	☑	8	☐
415 0278 10	15	5	2,9	☐	8	☐
415 0279 10	22	6	1,6	☑	8	☐
415 0280 10	16	5	2,9	☐	7	☐
415 0281 11	19	5	1,6	☑	8	☐
415 0282 10	23	7	2,9	☐	8	☐
415 0283 10	19	7	2,9	☐	6	☐
415 0284 10	21	6	1,6	☑	8	☐
415 0285 10	20	7	2,9	☑	8	☐
415 0286 10	17	7	1,6	☐	8	☑
415 0287 10	22	9	1,6	☐	8	☑
415 0289 10	9	3	2,9	☐	8	☑
415 0290 10	21	7	2,9	☑	8	☐
415 0292 10	17	7	2,9	☐	8	☑
415 0293 10	19	8	2,9	☐	8	☑
415 0294 10	10	4	1,6	☑	8	☐
415 0296 10	10	4	1,6	☑	8	☐
415 0297 10	15	5	2,9	☐	7	☐
415 0298 10	13	5	2,9	☐	8	☐
415 0299 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0300 10	19	7	2,9	☑	8	☑
415 0301 10	15	6	1,6	☑	8	☑
415 0302 10	15	6	1,6	☐	8	☑
415 0303 10	10	4	1,6	☑	8	☑

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0304 10	20	8	1,6	☐	8	☑
415 0305 10	19	6	2,9	☐	8	☐
415 0307 10	23	9	2,9	☑	8	☐
415 0308 10	17	7	2,9	☐	8	☑
415 0309 10	10	4	1,6	☐	8	☑
415 0310 10	22	9	1,6	☐	8	☑
415 0311 10	16	6	2,9	☐	10	☐
415 0312 10	14	6	2,9	☐	10	☐
415 0313 10	14	6	2,9	☐	10	☐
415 0314 10	18	6	2,9	☐	8	☐
415 0315 10	15	6	2,9	☑	10	☐
415 0316 10	17	6	2,9	☐	8	☐
415 0317 10	17	5	2,9	☐	7	☐
415 0318 10	20	6	2,9	☑	8	☐
415 0319 10	18	7	2,9	☐	8	☐
415 0320 10	20	7	2,9	☑	8	☐
415 0321 10	15	6	2,9	☑	8	☐
415 0322 10	20	6	2,9	☐	6	☐
415 0323 10	19	7	2,9	☑	8	☐
415 0324 10	13	5	1,6	☐	8	☑
415 0325 10	17	6	2,9	☐	8	☑
415 0326 10	17	5	2,9	☐	7	☐
415 0328 10	23	7	2,9	☑	6	☐
415 0329 10	19	6	2,9	☑	8	☐
415 0330 10	17	6	2,9	☑	6	☐
415 0331 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0332 10	14	5	2,9	☐	8	☐
415 0333 10	16	6	2,9	☐	10	☐
415 0334 10	16	6	2,9	☐	8	☐
415 0335 10	20	7	2,9	☐	8	☑
415 0336 10	18	7	2,9	☐	8	☑
415 0337 10	20	7	2,9	☐	8	☑
415 0338 10	14	4	2,9	☐	8	☑
415 0339 10	15	5	2,9	☐	10	☑
415 0340 10	15	6	2,9	☐	10	☑
415 0341 10	17	6	2,9	☐	6	☐
415 0342 10	15	6	2,9	☐	6	☐
415 0343 10	**	**	**	☐	3	☐
415 0344 10	**	**	**	☐	3	☑
415 0346 10	**	**	**	☑	6	☑
415 0347 10	16	5	2,9	☐	6	☐
415 0348 10	14	5	1,6	☐	10	☑
415 0349 10	15	5	1,6	☑	10	☑
415 0350 10	15	6	1,6	☐	6	☐
415 0351 10	14	5	1,6	☐	10	☑
415 0352 10	14	5	1,6	☐	10	☑

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0353 10	15	6	2,9	☐	10	☑
415 0354 10	14	5	1,6	☐	8	☐
415 0355 10	16	6	2,9	☑	6	☐
415 0356 10	18	5	1,6	☑	6	☐
415 0357 10	16	5	1,6	☐	8	☐
415 0358 10	14	5	1,6	☐	10	☑
415 0359 10	11	4	2,9	☐	8	☑
415 0360 10	20	8	1,6	☐	10	☐
415 0361 10	13	4	1,6	☑	10	☑
415 0362 10	11	4	2,9	☐	8	☑
415 0363 11	19	6	1,6	☑	8	☐
415 0364 10	20	8	1,6	☑	8	☐
415 0365 10	18	6	2,9	☐	6	☐
415 0366 10	19	7	2,9	☐	8	☐
415 0367 10	10	4	2,9	☑	8	☐
415 0368 10	10	3	2,9	☐	6	☑
415 0369 10	8	3	1,6	☐	8	☑
415 0370 10	17	5	2,9	☐	9	☐
415 0371 10	14	5	2,9	☐	8	☑
415 0372 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0374 10	13	4	2,9	☐	8	☑
415 0375 10	23	7	1,6	☑	8	☐
415 0376 10	11	4	2,9	☑	6	☐
415 0377 10	17	5	1,6	☐	8	☐
415 0378 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0379 10	9	3	1,6	☑	8	☐
415 0380 10	11	4	1,6	☐	6	☑
415 0383 10	20	8	1,6	☑	7	☐
415 0385 10	13	5	1,6	☐	9	☑
415 0386 10	18	6	2,9	☐	8	☐
415 0387 10	15	5	1,6	☐	9	☑
415 0388 10	18	6	1,6	☑	8	☐
415 0389 10	10	4	2,9	☐	6	☑
415 0390 10	19	7	2,9	☑	8	☐
415 0391 10	9	3	1,6	☑	8	☐
415 0392 10	13	5	1,6	☐	9	☐
415 0393 10	20	6	2,9	☐	6	☐
415 0394 10	20	6	2,9	☐	6	☐
415 0395 10	16	5	1,6	☐	6	☐
415 0396 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0397 10	13	4	2,9	☑	6	☐
415 0399 10	18	7	1,6	☑	7	☐
415 0400 10	18	7	2,9	☑	7	☐
415 0400 10	18	7	2,9	☑	7	☐
415 0401 10	23	7	2,9	☐	8	☑
415 0402 10	16	6	1,6	☐	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0403 10	15	6	1,6	☐	6	☐
415 0404 10	15	5	1,6	☐	8	☑
415 0405 10	21	8	1,6	☐	6	☐
415 0406 10	13	4	2,9	☐	6	☑
415 0407 10	19	6	2,9	☑	6	☐
415 0408 10	20	7	1,6	☐	8	☐
415 0409 10	17	6	2,9	☑	6	☐
415 0410 10	18	6	2,9	☑	8	☑
415 0412 10	11	4	2,9	☐	8	☐
415 0413 10	18	7	1,6	☑	7	☐
415 0414 10	16	6	2,9	☑	8	☑
415 0415 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0416 10	14	4	1,6	☐	6	☑
415 0417 10	17	6	2,9	☑	6	☐
415 0418 10	19	7	2,9	☑	8	☐
415 0419 10	20	8	1,6	☑	7	☐
415 0420 10	20	8	1,6	☑	7	☐
415 0422 10	17	5	2,9	☑	6	☐
415 0423 10	17	5	2,9	☑	6	☐
415 0427 10	20	6	2,9	☑	8	☐
415 0429 10	20	8	1,6	☑	7	☐
415 0430 10	8	2	2,9	☑	6	☐
415 0431 10	18	7	2,9	☑	6	☐
415 0433 10	18	7	1,6	☐	8	☑
415 0435 10	10	4	2,9	☑	6	☐
415 0436 10	10	3	2,9	☐	6	☐
415 0437 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0438 10	17	5	2,9	☑	8	☐
415 0439 10	17	6	1,6	☑	6	☐
415 0441 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0442 10	15	5	2,9	☐	8	☐
415 0445 10	19	6	2,9	☐	6	☐
415 0450 10	16	5	1,6	☐	8	☐
415 0452 10	19	7	1,6	☑	7	☐
415 0453 10	14	5	1,6	☐	9	☐
415 0454 10	25	10	1,6	☐	8	☑
415 0455 10	20	8	1,6	☐	8	☑
415 0456 10	19	6	2,9	☑	8	☐
415 0457 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0458 10	13	6	2,9	☐	10	☑
415 0459 10	8	2	2,9	☑	6	☐
415 0461 10	15	5	2,9	☑	6	☐
415 0462 10	18	7	1,6	☑	7	☐
415 0463 10	18	7	1,6	☑	7	☐
415 0464 10	19	6	2,9	☐	8	☐
415 0465 10	15	6	1,6	☐	6	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0466 10	19	6	2,9	☑	6	☐
415 0467 10	11	4	1,6	☐	6	☐
415 0468 10	20	7	2,9	☑	8	☑
415 0469 10	20	6	2,9	☑	6	☐
415 0470 10	18	6	2,9	☑	6	☐
415 0471 10	16	5	2,9	☐	6	☐
415 0472 10	16	6	2,9	☐	8	☐
415 0473 10	20	6	2,9	☑	6	☐
415 0474 10	18	6	2,9	☑	8	☑
415 0475 10	10	3	1,6	☑	6	☐
415 0476 10	20	5	1,6	☐	6	☐
415 0477 10	20	7	1,6	☐	8	☑
415 0478 10	12	4	2,9	☐	8	☐
415 0479 10	11	3	1,6	☑	6	☐
415 0480 10	20	6	2,9	☐	8	☐
415 0481 10	9	3	1,6	☑	6	☐
415 0482 10	**	**	**	☐	6	☑
415 0483 10	16	5	2,9	☑	8	☐
415 0484 10	17	6	2,9	☑	8	☐
415 0485 10	19	7	2,9	☑	8	☐
415 0487 10	22	7	1,6	☐	8	☐
415 0488 10	20	7	2,9	☑	7	☑
415 0489 10	18	7	2,9	☑	7	☐
415 0489 10	18	7	2,9	☑	7	☐
415 0490 10	19	7	1,6	☑	8	☐
415 0490 10	19	7	1,6	☑	8	☐
415 0491 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0492 10	20	8	2,9	☑	6	☐
415 0493 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0494 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0495 10	10	4	2,9	☐	6	☐
415 0496 10	10	4	2,9	☐	8	☑
415 0497 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0498 10	10	4	2,9	☐	8	☑
415 0499 10	16	5	1,6	☐	8	☑
415 0500 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0502 10	19	6	1,6	☐	6	☑
415 0503 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0505 10	15	6	2,9	☐	6	☐
415 0506 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0507 10	14	4	2,9	☐	6	☐
415 0509 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0510 10	17	5	2,9	☐	6	☐
415 0512 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0513 10	12	5	2,9	☐	6	☐
415 0514 10	13	5	2,9	☐	6	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0515 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0516 10	18	6	2,9	☐	6	☐
415 0517 10	14	5	2,9	☐	6	☐
415 0519 10	15	6	2,9	☐	6	☐
415 0520 10	13	4	1,6	☐	8	☑
415 0522 10	19	7	1,6	☐	8	☑
415 0523 10	14	5	2,9	☐	6	☐
415 0524 10	11	4	2,9	☐	8	☑
415 0525 10	8	3	2,9	☐	6	☑
415 0526 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0528 10	12	4	2,9	☐	6	☐
415 0529 10	20	7	2,9	☑	8	☐
415 0530 10	12	5	2,9	☐	6	☐
415 0531 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0532 10	12	4	2,9	☐	6	☐
415 0535 10	9	3	2,9	☐	6	☑
415 0537 10	19	6	2,9	☑	6	☐
415 0538 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0539 10	14	5	2,9	☐	8	☐
415 0540 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0541 10	12	4	2,9	☐	6	☐
415 0542 09	**	**	**	☐	8	☐
415 0543 10	11	3	2,9	☐	8	☐
415 0544 10	20	8	1,6	☑	8	☐
415 0545 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0546 10	15	5	2,9	☑	6	☐
415 0547 10	20	6	2,9	☐	8	☐
415 0548 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0549 10	18	6	1,6	☑	6	☐
415 0550 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0551 10	8	3	1,6	☐	6	☐
415 0552 10	15	5	1,6	☐	8	☑
415 0553 08	**	**	**	☑	6	☐
415 0554 10	16	5	1,6	☐	8	☑
415 0555 10	16	6	2,9	☐	8	☑
415 0556 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0557 10	18	6	2,9	☐	6	☐
415 0558 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0559 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0560 10	17	6	1,6	☑	8	☐
415 0562 10	17	5	1,6	☑	8	☐
415 0562 10	17	5	1,6	☑	8	☐
415 0564 10	19	7	2,9	☐	8	☐
415 0565 10	14	5	2,9	☑	8	☐
415 0567 10	20	8	1,6	☐	8	☑
415 0568 10	17	5	1,6	☑	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0570 10	17	6	2,9	☑	6	☐
415 0572 10	19	7	2,9	☐	10	☑
415 0573 09	**	**	**	☐	7	☐
415 0574 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0575 09	**	**	**	☐	8	☐
415 0576 10	13	5	2,9	☑	6	☐
415 0578 09	**	**	**	☐	8	☐
415 0579 10	24	9	2,9	☐	6	☑
415 0581 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0582 09	**	**	**	☐	9	☐
415 0583 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0584 10	12	4	2,9	☐	6	☐
415 0584 10	12	4	2,9	☐	6	☐
415 0591 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0600 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0602 08	**	**	**	☐	8	☐
415 0610 10	20	6	2,9	☑	8	☐
415 0612 10	21	6	1,6	☐	8	☐
415 0613 10	18	6	2,9	☑	8	☐
415 0614 08	**	**	**	☐	10	☐
415 0615 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0618 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0619 10	8	3	2,9	☐	6	☐
415 0620 10	22	7	1,6	☐	6	☑
415 0621 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0623 08	**	**	**	☑	6	☐
415 0625 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0626 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0627 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0628 10	18	6	1,6	☑	8	☐
415 0628 10	18	6	1,6	☑	8	☐
415 0629 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0630 10	17	5	2,9	☐	6	☐
415 0631 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0637 10	20	7	1,6	☑	8	☐
415 0639 10	18	6	1,6	☑	8	☑
415 0641 10	16	6	1,6	☐	8	☐
415 0643 10	7	2	1,6	☐	7	☑
415 0644 09	**	**	**	☐	8	☐
415 0646 10	13	4	1,6	☐	8	☐
415 0647 10	19	6	2,9	☑	8	☐
415 0649 10	18	6	1,6	☐	6	☐
415 0650 10	17	6	2,9	☐	6	☐
415 0651 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0655 10	19	7	2,9	☑	8	☐
415 0656 10	10	4	2,9	☐	6	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
415 0657 10	20	8	1,6	☐	8	☑
415 0658 10	19	7	2,9	☑	6	☐
415 0663 10	19	6	2,9	☑	6	☐
415 0667 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0670 10	17	6	2,9	☑	8	☐
415 0672 10	19	7	2,9	☐	10	☐
415 0673 10	21	6	1,6	☑	7	☐
415 0682 09	**	**	**	☐	6	☐
415 0685 10	18	7	2,9	☐	6	☐
415 0686 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0699 10	29	11	1,6	☐	8	☐
415 0701 10	19	7	2,9	☐	10	☐
415 0702 10	16	6	2,9	☐	6	☐
415 0703 10	15	5	2,9	☑	6	☐
415 0708 10	17	6	2,9	☐	8	☐
415 0714 10	28	11	1,6	☐	8	☐
415 0716 10	17	7	2,9	☑	10	☐
415 0718 10	30	12	1,6	☐	8	☐
415 0719 10	16	6	2,9	☑	10	☐
415 0721 08	**	**	**	☐	6	☐
415 0722 10	26	9	1,6	☐	8	☑
415 0735 10	18	7	2,9	☐	10	☐
415 0741 10	12	5	2,9	☐	6	☐
415 0748 10	19	6	2,9	☑	8	☑
415 0751 10	20	7	2,9	☐	10	☐
415 0752 10	21	8	1,6	☐	8	☐
415 0753 10	19	6	2,9	☑	8	☐
415 0758 10	18	6	2,9	☑	6	☐
417 0001 10	11	3	1,6	☑		☐
417 0003 10	11	4	1,6	☐		☐
417 0007 11	11	4	1,6	☑		☐
417 0008 11	11	4	1,6	☑		☐
417 0009 10	15	6	1,6	☐		☐
417 0010 10	11	4	1,6	☑		☐
417 0012 10	11	4	1,6	☑		☐
417 0014 10	11	4	1,6	☐		☐
417 0015 11	14	5	1,6	☐		☐
417 0016 10	11	4	1,6	☐		☐
417 0019 10	11	4	1,6	☑		☐
417 0019 11	12	5	2,9	☑		☐
417 0020 10	11	4	1,6	☐		☐
417 0021 10	18	7	2,9	☑		☐
417 0027 10	11	4	1,6	☑		☐
417 0047 10	22	8	2,9	☑		☐
417 0054 10	18	7	1,6	☑		☐
600 0001 00	11	4	1,6	☐		☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
600 0002 00	11	4	1,6	☑		☐
600 0003 00	11	4	1,6	☑		☐
600 0004 00	11	4	1,6	☐		☐
600 0005 00	11	4	1,6	☐		☐
600 0006 00	12	5	2,9	☑		☐
600 0007 00	11	4	1,6	☐		☐
600 0008 00	18	7	2,9	☑		☐
600 0012 00	11	4	1,6	☑		☐
600 0013 00	20	7	2,9	☑	6	☐
600 0014 00	18	5	1,6	☑	8	☐
600 0016 00	18	7	2,9	☑	6	☐
600 0017 00	18	7	2,9	☑	6	☐
600 0018 00	10	4	1,6	☐	8	☑
600 0019 00	12	5	1,6	☑	6	☐
600 0020 00	*	7	1,6	☐	7	☐
600 0021 00	*	7	1,6	☐	7	☐
600 0022 00	16	5	1,6	☑	8	☐
600 0023 00	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0024 00	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0025 00	17	6	1,6	☐	8	☐
600 0026 00	15	5	1,6	☑	7	☐
600 0027 00	15	5	1,6	☑	7	☐
600 0029 00	16	6	1,6	☐	6	☐
600 0030 00	18	6	1,6	☐	8	☐
600 0031 00	15	6	2,9	☑	6	☐
600 0032 00	15	5	1,6	☐	8	☐
600 0033 00	19	6	1,6	☐	8	☐
600 0034 00	16	6	1,6	☐	6	☐
600 0035 00	15	6	1,6	☐	6	☐
600 0036 00	16	6	1,6	☐	6	☐
600 0037 00	15	6	1,6	☐	6	☐
600 0038 00	16	5	1,6	☑	6	☐
600 0039 00	16	5	2,9	☑	6	☐
600 0040 00	16	6	1,6	☑	6	☐
600 0041 00	*	5	1,6	☑	7	☐
600 0042 00	*	5	1,6	☑	7	☐
600 0043 00	15	5	1,6	☐	8	☐
600 0044 00	16	6	2,9	☑	8	☐
600 0045 00	16	5	2,9	☑	8	☐
600 0046 00	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0047 00	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0048 00	19	7	1,6	☑	8	☐
600 0049 00	19	7	1,6	☑	8	☐
600 0050 00	20	8	1,6	☑	8	☐
600 0053 00	20	6	2,9	☐	8	☐
600 0054 00	20	6	2,9	☐	6	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
600 0055 00	10	4	1,6	☐	8	☑
600 0056 00	16	6	1,6	☑	8	☑
600 0058 00	20	6	2,9	☐	6	☐
600 0060 00	19	8	1,6	☑	8	☑
600 0062 00	18	7	2,9	☑	7	☐
600 0063 00	19	6	1,6	☐	8	☐
600 0064 00	19	7	2,9	☑	8	☐
600 0065 00	16	6	1,6	☑	8	☑
600 0066 00	19	7	2,9	☑	8	☐
600 0067 00	19	6	1,6	☐	8	☐
600 0068 00	18	7	1,6	☑	7	☐
600 0069 00	16	6	1,6	☐	8	☐
600 0070 00	20	8	1,6	☑	7	☐
600 0071 00	14	4	1,6	☐	8	☐
600 0072 00	15	6	1,6	☑	6	☐
600 0073 00	10	4	1,6	☑	8	☐
600 0076 00	10	4	1,6	☑	8	☐
600 0078 00	*	5	1,6	☑	7	☐
600 0079 00	16	6	1,6	☐	6	☐
600 0080 00	*	5	1,6	☑	7	☐
600 0083 00	15	6	1,6	☐	6	☐
600 0084 00	19	7	2,9	☑	6	☐
600 0087 00	18	7	2,9	☐	6	☐
600 0094 00	17	6	2,9	☑	10	☐
600 0121 00	15	6	2,9	☑	8	☐
600 0125 00	15	6	2,9	☑	8	☐
600 0136 00	20	7	2,9	☑	8	☐
600 0137 00	19	6	2,9	☑	6	☐
600 0138 00	**	**	**	☐	3	☐
600 0139 00	**	**	**	☐	3	☑
600 0140 00	23	9	2,9	☑	8	☐
600 0141 00	**	**	**	☐	3	☐
600 0143 00	19	7	2,9	☑	6	☐
600 0144 00	**	**	**	☐	3	☑
600 0146 00	16	6	2,9	☐	8	☐
600 0147 00	**	**	**	☑	6	☑
600 0148 00	17	6	2,9	☑	6	☐
600 0149 00	20	6	2,9	☑	8	☐
600 0150 00	**	**	**	☐	6	☑
600 0151 00	15	6	2,9	☐	6	☐
600 0153 00	**	**	**	☐	6	☑
600 0156 00	**	**	**	☐	3	☑
600 0158 00	20	6	2,9	☐	6	☐
600 0164 00	17	6	2,9	☐	8	☐
600 0165 00	15	5	2,9	☐	8	☐
600 0166 00	18	7	2,9	☐	8	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]
600 0167 00	18	7	2,9	☐	8	☐
600 0168 00	19	6	2,9	☐	8	☐
600 0169 00	18	7	2,9	☑	6	☐
600 0170 00	12	4	2,9	☐	8	☐
600 0171 00	12	4	2,9	☐	8	☐
600 0172 00	15	6	2,9	☑	6	☐
600 0173 00	18	6	1,6	☑	8	☐
600 0174 00	12	4	2,9	☐	8	☐
600 0175 00	12	4	2,9	☐	8	☐
600 0177 00	15	5	1,6	☑	8	☐
600 0178 00	16	5	1,6	☑	8	☐
600 0179 00	12	5	1,6	☑	6	☐
600 0180 00	27	10	1,6	☑	6	☐
600 0181 00	16	6	1,6	☐	10	☐
600 0182 00	13	5	1,6	☐	8	☐
600 0183 00	16	6	1,6	☑	8	☐
600 0184 00	16	6	1,6	☑	8	☐
600 0185 00	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0186 00	17	5	2,9	☑	8	☐
600 0188 00	19	6	1,6	☐	8	☐
600 0189 00	19	6	1,6	☐	8	☐
600 0190 00	14	4	1,6	☐	8	☐
600 0197 00	18	7	2,9	☑	7	☐
600 0198 00	18	6	2,9	☐	6	☐
600 0199 00	18	7	2,9	☐	6	☐
600 0200 00	19	6	2,9	☑	6	☐
600 0201 00	18	6	1,6	☑	6	☐
600 0202 00	18	7	2,9	☐	8	☑
600 0204 00	19	7	2,9	☑	8	☐
600 0209 00	19	6	1,6	☑	8	☐
600 0210 00	16	6	2,9	☐	10	☐
600 0211 00	15	5	2,9	☑	8	☐
600 0214 00	16	6	2,9	☐	10	☐
600 0215 10	14	5	2,9	☑	8	☐
600 0217 00	**	**	**	☐	3	☐
600 0218 00	15	6	1,6	☑	7	☐
600 0221 00	16	5	1,6	☑	8	☐
600 0222 00	16	6	1,6	☑	8	☐
600 0223 00	17	6	2,9	☐	8	☐
600 0224 00	16	6	1,6	☑	8	☐
600 0228 00	16	5	2,9	☑	6	☐

Référence LuK	Angle libre maxi [En degré]	Nombre de dents maxi couronne du démarreur [Nombre]	Jeu latéral maxi [mm]	Disque de frottement [Oui/Non]	Nombre de trous de fixation sur le vilebrequin [Nombre]	Roulement Pilote [Oui/Non]

* Utiliser le nombre de dents de la couronne du démarreur

** Données techniques non disponibles

Les correspondances entre les références OE et les références Schaeffler Automotive Aftermarket peuvent être trouvées grâce au catalogue en ligne sur le site www.Schaeffler-Aftermarket.fr ou en utilisant TecDoc sur le site www.repxpert.fr

Si la référence que vous recherchez ne figure pas sur cette table , veuillez consulter nos sites internet à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.fr ou www.repxpert.fr

Pour plus dinformations :
Tél: 01 40 92 34 03 / 04 / 05 / 06
www.repxpert.fr
www.schaeffler-aftermarket.fr