

자유 조합형 볼 스크류 써포트 베어링 BSB.-SU

어떤 조합으로도 사용할 수 있는 베어링 세트


BSB.-SU 시리즈는 스크류 드라이브용 자유조합 설계의 액셀 앵글러 콘택트 볼 베어링이며, 어떤 조합이 필요하다더라도 베어링 세트로 사용할 수 있습니다. FAG 베어링 외륜의 측면에 있는 화살표가 접촉각 방향을 표시하며, 조립기술자가 특정하게 필요로 하는 베어링 조합을 조립하는 것을 돕습니다, **그림 1**, **그림 2**의 경쟁사 베어링의 방향 표시와 비교해 보십시오.

공차 분류된 베어링 조합

모든 베어링에는 내경과 외경의 실제 치수차가 표시되어 있습니다. 따라서 필요한 경우, 치수차가 유사하거나 동일한 베어링 세트끼리 조합하는 게 가능합니다.


DB = 0 배열
DF = X 배열
DT = 직렬 배열

그림 1
FAG 자유 조합 베어링의 방향 표시



DB = 0 배열
DF = X 배열
DT = 직렬 배열

그림 2
경쟁사 베어링의 방향 표시



자유 조합형 볼 스크류 써포트 베어링 BSB..-SU

전체 베어링 세트

합의에 따라 전체 베어링 세트를 구입할 수도 있습니다, 다음 표를 보십시오 표. 이 경우, 내경과 외경의 치수차가 동일한 2, 3 또는 4 개의 자유 조합형 베어링 이 한 상자에 포장됩니다. 이 세트들은 어떤 베어링 배열(X, O, 직렬 배열)이 필요하더라도 조립할 수 있습니다, 그림 1, 페이지 1.

주문시 참조용 베어링 세트 접미기호

접미기호	자유 조합 베어링 세트	예시
D	한 상자 당 2 개의 자유 조합 베어링 포장	BSB..-SU-D, BSB..-SU-D-L055, BSB..-2Z-SU-D
T	한 상자 당 3 개의 자유 조합 베어링 포장	BSB..-SU-T, BSB..-SU-T-L055, BSB..-2Z-SU-T
Q	한 상자 당 4 개의 자유 조합 베어링 포장	BSB..-SU-Q, BSB..-SU-Q-L055, BSB..-2Z-SU-Q

자유 조합형 베어링 BSB..-2Z-SU-D 슝형

�형 베어링의 경우 슝들은 색상이 상이합니다. 베어링 세트가 2 개의 베어링개로 구성되어 있으면, 슝의 색상 코드 덕분에 베어링이 장착된 상태에서도 그 장착 방향을 확인하고 점검할 수 있습니다.

� 색상에 따른 장착 위치

베어링 배열	� 장착 위치
DB	양쪽에 바깥쪽을 향한 갈색 슝
DF	양쪽에 바깥쪽을 향한 빨간색 슝
DT	바깥쪽을 향한 빨간색 슝 하나와 갈색 슝 하나

세플러코리아 유한회사

서울시 종로구 종로1가 1번지
교보생명빌딩 14층
서울특별시, 03154
대한민국
전화 +82 2-311-3440
팩스 +82 505-073-2042
sangnam.lee@schaeffler.com
www.schaeffler.co.kr

이 출판물은 포함된 정보의 정확성을 기하여 제작되었으나, 의도하지 않은 오류 또는 누락이 포함되어 있을 수 있으며, 이에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다. 또한 이 출판물의 내용을 수정할 수 있는 권리는 당사에 있습니다.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
2016년 6월 개정 증보 초판

이 출판물의 저작권은 당사에 있으며, 허가없이전체 또는 부분을 복제할수 없습니다.

PDB 38 KO-KR