



沙漠地区轨道车辆的轴箱轴承



图片来源: www.siemens.com/press

产品特性

- 已安装密封并注脂, 可直接装用
- 轴箱轴承符合EN12080, EN12081, EN12082
- 带毛毡环和间隙式密封
- 带挡圈
- 套圈涂层保护

技术优势

- 采用热装和冷压装均可
- 额外的防止泄露试验, 确保在恶劣环境下的运行
- 额外的运行稳定性测试
- 增强型设计
- 低摩擦

客户获益

- 使用寿命长
- 运行温度低
- 适用于沙漠环境
- 运行可靠性高


可供型号

F-611285.ASG120-Z* F-808268.03.ZL

应用

地铁轴箱轴承





100 km/h+10% 0.77 转速: +/-758 rpm 径向载荷: 73.5 轴向载荷: +/-13.8 kN 循环: 125 里程 (实际) 102,422km 里程 (理论) 103.125km